清潔な環境作りを目指す

大一產業株式会社

http://www.daiichisangyo.co.jp/

社 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1番20号

クリーン事業部	TEL 078-351	-2561代 商環境事業部 T	EL 078-361-7091(f
姫 路 支 店	〒671-0221	姫路市別所町別所1825	TEL 079-280-600
東京支店	T124-0023	東京都葛飾区東新小岩1丁目15番19号	
名古屋支店	T466-0058	名古屋市昭和区白金2丁目5番7号	TEL 052-882-826
九州支店	₹815-0035	福岡市南区向野2丁目7番10号	TEL 092-561-777
広島支店	7 730-0825	広島市中区光南3丁目4番30号	TEL 082-236-880
岡山営業所	7701-0135	岡山市北区東花尻51番3号	TEL 086-239-785
高 松 支 店	T760-0064	高松市朝日新町19番2号	TEL 087-822-808
松山営業所	T790-0036	松山市小栗1丁目6番26号	TEL 089-915-134
㈱セイハン	7003-0832	札幌市白石区北郷二条2丁目2番14号	TEL 011-873-200
㈱セイハン仙台営業所	〒984-0051	仙台市若林区新寺3丁目10番36号	TEL 022-792-521
㈱セイハン帯広営業所	〒080-2469	帯広市西20条南4丁目20番6号	TEL 0155-58-250
㈱セイハン旭川営業所	∓ 078 - 8243	旭川市豊岡13条6丁目3番6号	TEL 0166-35-787
㈱セイハン山形営業所	〒990-0831	山形県山形市西田5丁目25番7号	TEL 023-616-580

効率的で安心・安全な 衛生対策に悩まれている方へ

TOTAL **SANITATION** Vol.4

衛生対策は大一産業にお任せください



こんなことにお困りではありませんか?

衛生対策、やりたいけど そもそもどうすればいいの?

今やっている衛生対策は 効果があるのか不安だ

課題はわかっているが 解決方法がわからない

すべて私たちが解決します!!



現場を確認して、現場に合った 衛生対策の仕組みをつくります



必要な衛生対策用品を提供します



ご自身では困難な各種メンテナンス 作業のご相談を承ります



ご相談・ご質問はお気軽に!

清潔な環境作りを目指す



First 大一產業株式会社

http://www.daiichisangyo.co.jp/

あなたの力になれる 秘密はこちら

大一産業の取り組み

クリーン事業

- ●プロが使うオリジナル製品の開発
- ●美観維持·改善を行うための資機材の提案

清掃美化

環境衛生事業

環境衛生

- ●HACCPに基づいた衛生資機材 の開発・提案
- ●ウイルス感染症·食中毒·カビ·防 虫など安心安全に使用できる薬剤 の開発・提案

商環境事業

店舗備品

- ●商空間におけるオリジ ナル什器の開発と提案
- ●商空間における売り場 提案・作業場の業務改善 や作業効率化につながる 資機材の提案

清潔な環境作りに必要な DAIICHISANO DEPARTMENT 5つの事業

ワンストップで問題を解決

マット

マット事業

●オリジナルマットの製造・

●屋内・屋外向けマット、 人工芝など現場に応じた 製品の販売、提案

グラフィックス


グラフィックス事業

- ●溶剤系、UV系、カッティングシート などオリジナルデザインのカスタム オーダー
- ●各種サインの加工、販売

「安心・安全・健康を守るためにキレイ・衛生・美観を向上し清潔な環境作りを目指す」 この企業理念を基に5つの事業を運営しております。

トータルサプライヤーの大一産業だからできる! 高品質で複合的な商品・サービスのご提案

各事業部のプロフェッショナル集団がそれぞれの強みを活かしながら情報をシェアリング、 複合的なサービスを提案します。



他と比べてわかる 大きなメリット

清潔環境作りの創出に必要な ことを大一産業に一括してお 任せいただくことでいろんな 「おトク」が生まれます。

別々の業者に頼むよりも割安

打合せの時間短縮

取引口座の一本化で、手間とコストの削減

商品の追加注文にもスピード対応

お問合せ・修理等への即時対応

ほかにも…

- ●全国に広がる大一産業ネットワークの 情報集積を活かした多種多彩なご提案
- ●店舗・施設イメージをトータルにサポート

私たち大一産業は 「一般社団法人総合衛生対策協会」の正会員 としても活躍しています。

『効果と効率をあげる総合的な仕組みづくり』を目指して



協会ホームページ: https://www.tsa-haccp.jp/

食品業界をはじめとする様々な衛生環境の向上を実現し、利用者の安心安全を守るために、 一貫した流れで衛生対策を行うトータルサニテーション(総合衛生対策)を普及する。

トータルサニテーション(総合衛生対策)

一般的に衛生管理が必要な現場では、複数の出入り業者から衛生対策に必要な道具を別々に 購入していることが多々あります。それに加え、清掃や害虫駆除、機械のメンテナンスなどの 作業を委託業者に任せているため、衛生対策に必要な仕組みの構築が困難な状態です。 当協会では除菌、洗浄、清掃、害虫対策などを一貫した流れで考え、適切な製品やサービスを



総合衛生対策協会のサービス

総合衛生対策協会では、「正しい衛生対策の知識を身に付け」、「正しい衛生対策の仕組みを作り」、 「学びの継続や定期現場調査等を行う」ことにより、継続的な衛生対策の改善を実現します。



メーカー会員

(正会員・賛助会員)

衛生対策に必要なツールや

サービスを開発製造し供給

商社会員 (正会員・賛助会員)

コミュニティの流通機能を担 い、衛生対策ツールやサービ スをご提案します。



ユーザー会員 (一般会員)

衛生対策ツールとサービスを活 用し、一般消費者の方々へ清潔な 環境とサービスをご提供します。

各省庁・地方自治体などから出される衛生管理に関する 情報、衛生対策用品の情報、会員の皆様の声や事例など を発信していきます。

定期的にテキストを題材にしたセミナーを開催します。 資格制度とリンクしていますので、セミナーを受講して いけば資格が取得できます。

セミナー

資格制度

社会の衛生環境の向上を目的とし、3種3ランク (合計9ランク)の資格制度を設けています。

①『TSA認定総合衛生対策責任者(初級·中級·上級)』 (全会員向け) 総合衛生対策を現場で実践できるよう、総合衛生対策の基本 知識とノウハウ、スキルを身に付けます。

②「TSA認定総合衛生対策アドバイザー(初級・中級・上級)」 (正会員・替助会員向け) 総合的な衛生対策用品の知識と基本的な衛生対策のノウハウ

を身に付け、正しい衛生対策の提案を行えるようにします。 ③「TSA認定総合衛生対策コンサルタント(初級・中級・上級)」 (正会員・賛助会員向け)

現場の課題や問題、リスクを抽出でき、それらを解決できると 共に、総合的に衛生対策の仕組みを構築し、指導教育ができる スキルを身に付けます。

テキスト

のテキストをもとに開催し、セミ ナーを受講すれば資格を取得

衛生対策ツールがわかる

シリーズ

RE IN

手挽い 見だしなみ

できます。

総合衛生対策

衛生対策に関する問題や課題などをご相談下さい。 TSA総合衛生対策コンサルタントがお手伝いします。 TEL:03-5875-6170 ⊠ info@tsa-haccp.jp

TSA認定商品

会員メーカーの衛生対策用品の中から、当協会で推奨で 除菌・洗浄・清掃などのカテゴ きる製品やサービスに、当協会認定を証明する『TSA認 リー別にテキストを用意してい 定マーク」を発行します。このマークがついている商品や ます。各テキストでは、衛生対 サービスは、安心して使用・販売して頂くことができます。 策の方法や衛生対策用品の解 説をしています。セミナーはこ









TSA推奨衛生対策ツールカタログ

『TSA認定商品』を除菌・洗浄・清掃などの カテゴリー別に掲載して、総合カタログとし て活用しやすくします。



TSA認定商品動画

一部の『TSA認定商品』の説明や評価を動画にして配信し ます。現場の導入検討や導入後の使用方法等のスタッフ 教育、また販売者側の営業活動にお役立ていただけます。

TSA総合衛生対策 実施店

衛生対策に取り組んでいるレベルに応じ、店舗(施設)ごとに『一般社団法人総合衛生対策協会認定 総合衛生対策実施店』の証明書を1年更新で発行します。 お店(施設)の衛生対策の継続的な取組みや、消費者や利用者の方々へ安心してご利用頂くためにご活用ください。

トータルサニテーション導入の流れ




● 一般的衛生管理プログラム

- 1. 施設設備の衛生管理
- 2. 施設設備、機械器具の保守点検
- 3. 使用水の衛生管理
- 4. 従業者の衛生管理
- 5. 製品の回収方法

- 6. 従業員の衛生教育
- 7. 鼠族昆虫の防除
- 8. 排水及び廃棄物の衛生管理
- 9. 食品等の衛生的取扱い
- 10. 製品等の試験検査に用いる機械器具の保守点検

●一般的衛生管理の構築

製造環境をきれいにする = 異物・ゴミ・微生物を減らす = 7Sの徹底 計画→実行→検証→改善 PDCAをまわす。 清掃洗浄保守 の環境整備



環境、建物、装置

清掃洗浄保守の 実施と検証

動線、ゾーニング

排水、廃棄物 の管理

原材料、資材、製品 の管理

防虫防鼠対策

設備管理

従業員の衛生管理 と衛生教育

7S

食品現場では顕微鏡レベルの「清潔」を維持していく必要があります。その食品現場における衛生管理の仕組みづくりのため、管理手法として用いられているのが「7S」です。



HACCPが、お客さまを増やす理由とは?

HACCP導入のメリット

働く社員の 衛生管理に対する 意識が向上する

> 生産性が向上し、 利益が拡大する

企業のイメージが 良くなり、顧客の

信頼度が上がる

製品に不具合が 発生したときに、 原因追及と改善対応が 迅速に行えるようになる



● HACCP (ハサップ) とは?

HACCPとは、「Hazard(危害)」「Analysis(分析)」「Critical(重要)」「Control(管理)」「Point(点)」という言葉の略語で、食べ物の安全性 を確保するために、すべての工程の中で微生物汚染や異物混入の危害が起こり得る可能性をあらかじめ予測・分析して、危害防止につながる 特に重要な工程(重要管理点)を継続的かつリアルタイムで監視・記録していく工程管理手法です。HACCPは、7Sなどを含む一般的衛生管理 の仕組みがしっかりできているうえで、はじめて成り立ちます。

事故やクレームが 減少する

1111

● 従来方式とHACCP方式

製造工程

- ・原材料の搬入 ・調合
- 充填 包装
- · 熱処理 · 冷却

検査の実施

·細菌試験 · 化学分析

· 官能試験 · 異物試験

包装

箱詰

冷却

出荷

箱詰

・出荷の差止め

製品の回収

検査により製品に問題がある ことがわかった場合、ここで

対策を取ることになります。

出荷

重大な危害の発生防止のために管理すべき必須の工程をCCP(重要管理点)に決めます。CCPをモニタリングすることにより問題があることが わかった場合、改善措置をすみやかにとることができます。CCP以外の工程は一般的衛生管理で管理します。

「HACCP」を効果的に機能させるためには、「一般的衛生管理プログラム」の実施が重要。

● HACCP制度化

HACCPによる衛生管理方法は、事業者の規模や形態に応じて、次のいずれかの取組みが求められます。

①HACCPに基づく衛生管理

HACCPの7原則に基づき、個々の施設で 使用する原材料や製造方法等に応じた計画 を作成し、記録を行う。

> 一定の従業員や組織を持つ 大規模事業者、と畜場など

② HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

各業界団体が作成した「業種別手引書」を 参考に、一般的衛生管理を基本として計画を 作成し、簡単な記録を行う。

小規模事業者、提供する食品の種類が 多く変更が頻繁な飲食店などの業種

これが

『見える化』

衛生管理を『見える化』することです

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

『見える化』するためには?

①衛生管理計画 + ②実施 + ③記録・確認

① 衛生管理計画を作成する

「原材料の取扱い」や「施設や設備の衛生管理」など、ポイントごとに 注意点を明確にし、トラブルが発生したときの対処方法を書き出します。

② 実施する

「①衛生管理計画」に沿って日々の衛生管理を実施します。

③ 記録・確認する

実施結果を記録に残し、現場で「①衛生管理計画」に 従った管理ができているか確認します。

4 振り返る

記録の内容やクレームなどを定期的に振り返り、必要に応じ 「①衛生管理計画」を見直すなど、衛生管理の改善を図ります。

HACCPはそれ自体が単独で機能するものではなく、衛生管理手法の一部であり、HACCPを効果的 に機能させるためには、その前提条件となる「一般的衛生管理プログラム」の実施が重要です。


手順®

手順⑫

原則7

文書・記録の保管

7原則 12手順



手順⑥ 手順⑦ 原則 1 原則 2 (CCP) 危害要因の分析 の点 決定

危害要因の分析とCCPの決定

(CL)の 設定

原則3 原則4

方法の設定モニタリング

手順9

原則 5 改 善措置の決定

手順⑪

原則 6 検証方法の設定

手順①

HACCPプランの作成

除菌

食品添加物除菌·消臭剤(亜塩素酸水) ···· P14-P15 アルコール製剤/手指消毒剤/手指消毒剤用スタンド/サーモマネージャーディスペンサー ··· P18 弱酸性水/弱酸性水関連機器/次亜塩素酸水/噴霧器 ··· P19 便座除菌クリーナー /除菌クリーナー … P20 二価鉄系除菌消臭剤/ノンアルコール除菌消臭剤 ··· P21 除菌·抗菌·鮮度保持剤 ··· P22-P23

食中毒ウィルス・食中毒菌対応除菌剤 … P12-P13

洗浄

システム洗剤 ···· P24-P25 システム洗剤-PRO ···· P26-P28 システム洗剤-PRO/油汚れ洗剤/蓄圧式噴霧器/食器洗浄機用洗剤 ··· P29 除菌・消臭クリーナー /除菌洗浄剤・その他特殊洗浄剤 … P30 洗浄ツールシステムホルダー ··· P31 洗浄ツール ···· P32-P35

清掃

感染症嘔吐物処理/汚物処理剤 ··· P36 油膜取りクリーナー /コーティング剤/畳クリーナー … P37 特殊洗剤/ワックス/剥離剤/清掃用品 ···· P38-P39 清掃用品 ···· P40-P43 清掃機器 … P44-P45

トイレ清掃・ グリストラップ 清掃

除菌・消臭クリーナー /清掃洗剤/清掃用品 … P46-P47 BTCCSシステム/グリストラップクリーナー/グリストラップ清掃用品 ···· P48-P49

防虫•防鼠/ マット 消臭・防力ビ 忌避剤 ···· P50-P51 忌避剤/害虫対策用品 ···· P52 消毒マット/油とりマット … P53 業務用消臭剤 ··· P54-P55 防力ビ剤/カビ対策洗剤 ··· P56-P57

衛生消耗材· 衛生設備· 器具

アルミ製キャリー /ハイジーンボックス/一斗缶用バルブ ··· P62 HACCPERキャリー/袋キャリー … P64 ステンレス缶スタンド/スチール缶スタンド ···· P65

衛生器具· 飛沫対策

包丁殺菌庫 ··· P66 飛沫防止パーテーション/スタンド ··· P67

病院1.0% - 旅館5.3% 学校1.0% 事業場3.5% 飲食店 61.7%


製造所0.6%

販売店1.9%

その他

1.4%

仕出屋



⚠ こんなところが危険です ⚠

食中毒の約60%が飲食店で発生しています。 そして**食中毒の約50%はノロウイルスが原因**です。

不衛生になりやすい場所は、身近なところにたくさん存在しています。 基本的な衛生マニュアルを用意し、ルールを守ることで危険回避しやすくなります。







スプレータイプ

オープン価格



スプレータイプ

定価 ¥1,200



クラッシュボトルタイプ

定価 ¥5.800 ■容量/4ℓ ■入数/4本



キュービテナータイプ

定価 ¥14,800



食中毒ウイルスにも効く、高い除菌力!

一般的なアルコールでは、 食中毒ウイルスは失活化されません。 しかし、バリアス-1Sなら 食中毒ウイルスまでしっかりと 失活化することができます。

アルコールの2つの 問題点を解決!

一般的なアルコールには 2つの問題点があります。

①アルコールは、水分が残ってい ると十分な効果が発揮できない。

②アルコールは、食中毒ウイルス には効果がないとされている。

対策として、次亜塩素酸ナトリウム 200ppm~1,000ppmでの消 毒、または85度で1分以上の加熱 を行っています。

■アルコールを使った除菌作業結果 ※緑の点が大腸菌群





アルコールを使った除菌

使用方法

●噴霧、浸漬、添加、原液のままご使用ください。

まな板・包丁などの調理器具、スライサーや冷蔵庫などの調理機器、コップ・スプーンなどの食器、作業台、 弁当容器や搬送用コンテナ、スポンジや布巾などの清掃用具、手すりやドアノブなどの室内環境に。

成分(重量 %)

- ●エタノール(46.0%)
 ●グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)
 ●乳酸(0.2%)
- ●シクロデキストリン(0.2%) ●乳酸ナトリウム(0.05%) ●カラシ抽出物(0.008%)
- 水(53.042%)

バリアス-1Sの特長

"食品添加物"だから安全・安心!

水に濡れても効果を発揮!

一般的なアルコールは、水分が残っていると効果が著し く低下します。しかし、パリアス -18 は、濡れている場所 でも効果を発揮します。

食中毒菌・食中毒ウイルスに効果を発揮!

一般的なアルコールは、食中毒ウイルスに効果が期待で きないものもあります。バリアス -18 は抗食中毒ウイル スの検証を行っており、効果があると実証されています。

あらゆる箇所で使用可能!

濡れてはいけない箇所以外は使用できます。なおかつ、 食品添加物だから食品が触れるところや、食材そのもの にも直接使用できます。

持続性の高い抗菌効果

一般的なアルコールは、アルコール分が揮発してしまう と数十秒で除菌力を失ってしまいますが、バリアス -18 の除菌力は長時間持続します。

従来のアルコール製剤を上回る 高い除菌力を実証!

バリアス-1Sは抗食中毒ウイルス(代替ウイルス)の検証を行っています

試験ウイルス	21 (2)	検体濃度	log TCIDso/ml*					
以映ソイル人	対象	1931年初起	開始時	1分後	2分後	3分後	5分後	10分後
destruction of the Par	rib imm a c	原液	6.7	<4.5	<4.5	<4.5	<4.5	***
食中毒ウイルス (代替ウイルス)	パリアス-15	2倍希釈液	6.7	***	***	***	<4.5	<4.5
11000217020	対照	-	6,7	***	aje aje aje	***	6.5	***

空スプレーボトル

オープン価格

■容量/500mℓ







空スプレーNEWボトル

オープン価格 ■容量/500m@

プッシュ空容器

オープン価格 ■容量/500ml

クロラス酸配合

除菌•消臭剤

食品添加物

亜塩素酸水製剤

アルコールフリー

動物性成分フリー

香料フリー

自動で噴霧するコードレス噴霧器は、使用者の負担を軽減しスピーディー、効率的にウイルス・細菌

本製品1kgで

500me×約100本分の 除菌剤が 作れます!

ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に!





箇所にはすべて代替できます。

従来のアルコー

ル除菌剤を使用されてい

認定商品

ファーストクロラスウォーター オープン価格

■容量/1kg ■入数/12本

ハラル認証 (りょ)



ムスリムの方用の手指用除菌剤

としてもご使用いただけます。

クロラス酸だから実現!

■有機物の存在下でもしっかり除菌

一般的な除菌剤は汚れなどの有機物に触れると効力を失い、期待した除菌効果が得られない場合があります。クロラス酸なら、手指自体の角質や手に ついた食品汚れなど有機物存在下の状態でも、十分な除菌効果を発揮し、目に見えない汚れがある場所でも高い除菌効果が期待できます。 ※目に見える汚れがある場合は取り除いてからご使用ください。

有機物存在下での除菌力テスト

単位 CFU/mg

対象菌:大腸 食品汚れ=ス	菌 10ºCFU/mg スキムミルク	食品汚	れなし	食品汚れ	h 0.5%
希釈倍率	濃度※	1時間後	17時間後	1時間後	17時間後
×8倍	25.3mg/L	<300	<300	<300	<300
×16倍	13.8mg/L	<300	<300	<300	<300
×40倍	6.2mg/L	<300	<300	<300	<300

※遊離塩素濃度(Clとして)

■高い安全性は確認済み

低刺激性に調整されたクロラス酸の安全性は、眼刺激性・皮膚刺激性・皮膚感作性を第三者機関で確認し、その結果成分のすべてが区分外[※]の安全であ ることがわかっており、一般的な塩素系除菌剤に比べて安全で、安心してお使いいただくことができます。 ※OECD TG404(皮膚刺激性)・405(眼刺激性)・406(皮膚感作性)(公財)食品農医薬品安全性評価センターによる試験結果

■食品添加物だから広がる用途

食品添加物なので、厨房などの食品廻りの環境除菌用として安心してお使いいただけます。またハラル対応を目的としていれば、アルコールや香料を使 えないムスリムの方用手指除菌剤としてもご使用可能です。今まで管理が面倒だった、環境除菌や手指除菌など、用途で分別することなく一元管理でき、 同時にコストの削減にもつながります。

■低腐食性で使いやすい

ステンレスやアルミに対する腐食性が次亜塩素酸ナトリウムに比べて低く、サビや劣化を気にせずにお使いいただけます。



置圧により連続噴霧ができます。 一般的なスプレーよりも粒子が細か



フレアソル 蓄圧式スプレー

オープン価格 ■容量/200㎖

ファースト・バイオストッパー

噴霧するだけで微生物の活動を持続的に抑制

強力バリアで除菌効果が 24時間~最長7日間持続!

革新技術 [画期的な配合が生んだ次世代の技術]

一つ一つはそれほど強い効果はありませんが化合することにより高い除菌・抗菌力を発揮

塩化ベンザル コニウム

逆性石鹸として

ポリ ヘキサメチレン ビグアナイド

コンタクトレンズの 洗浄消毒として 使用

4つの配合により 生まれた除菌力

アコンディショナーや ノャンプーとして使用 胃薬に配合 されている

ジメチコン

ジデシル ジモニウム塩

殺菌·消毒·帯電防止剤 として使用

持続型バリアコーティング除菌・抗菌剤

優れた除菌力!

アルコールを含まないので、ゆっくり乾き、 広い面積を拭くことができ優れた効果を 発揮します。

約24時間~数日の効果持続

バリアコーティングで強力な持続力を生 み出します。

低い基材損傷性!

素材にやさしい洗浄成分を配合、ほとんど のプラスチック・金属を傷めません。(銅な ど一部金属を除く)

無臭!

アルコール・非塩素系なので臭いません。

消臭効果!

菌の繁殖を抑制するので悪臭の発生を防 ぎます。

ファースト・ バイオストッパー 50 オープン価格

■容量/5ℓ(使用濃度 8倍希釈) ■入数/3本

※希釈後スプレー容器に 移し替えてご使用下さい。





ファースト・ バイオストッパー 400m2

オープン価格 ■容量/400吨(使用濃度 8倍希釈)


※希釈後スプレー容器に 移し替えてご使用下さい。




除菌の仕組み [イオンバリアで分解除菌]








針山バリアに接近!



0



ついに細菌やウイルスは針山の 張力に耐えきれず破壊(不活化)される。

多くの微生物に除菌力を発揮[除菌できる主な微生物]

●カンジダ・アルビカンス●真菌細菌●出芽酵母菌●黒コウジカビ●紅色 白癬菌●毛瘡白癬菌●趾間白癬菌

〈ウイルス〉

●鳥インフルエンザ A H5N1 ウイルス●鳥インフルエンザ/トルコ/ウィ スコンシン州 ウイルス●ネコカリシウイルス(ノロウイルス代用)●B型肝 炎ウイルス(アヒルB型肝炎代用) ●C型肝炎ウイルス(牛ウイルス性下痢 ウイルス代用)●単純ヘルペスウイルス1型●単純ヘルペスウイルス2型 ●ヒトコロナウイルス●インフルエンザ A型 H1N1 ウイルス(豚インフ ルエンザ)●インフルエンザ A2 香港ウイルス H3N1●インフルエンザ A2 日本305ウイルス●牛痘ウイルス●エイズウイルス●パルボウイル ス●ポリオーマウイルス SV40●マウスノロウイルス●ヒトパピローマウ イルス●ロタウイルス

■成分

水、ジデシルジモニウム塩、塩化ベンザルコニウム、ポリヘキサメチレンビ グアナイド、ジメチコン

■使用用途

- ●壁 ●床 ●天井 ●エアコン ●ドアノブ ●手すり
- ●机/テーブル/椅子 ●下駄箱/くつ ●洗面台 ●トイレ
- ●シンク廻り ●浴室/シャワー室廻り ●窓サッシ
- ●おもちゃ ●冷蔵庫内 ●介護用具 ●ゴミ箱 ●汚物保管廻り ●エレベーター内 ●マスク ●手袋 ●白衣/衣類
- ●カーペット/絨毯

DESCRIPTION OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS 洗剤希釈用4 ボトル

様々な倍率の希釈液が作れる 希釈線入りの便利なボトル

洗剤希釈用40ボトル

オープン価格 ■容量/40



オープン価格 10㎡単位メモリ付

●セパシア菌●カンピロバクター・ジェジュニ●ウェルシュ菌●コリネバク テリウム・アンモニアゲネス●大腸菌O157:H7●腸管出血性大腸菌●バ ンコマイシン耐性腸球菌●フェシウム菌のシプロフロキサシン耐性●フェ シウム菌のペニシリン耐性●肺炎桿菌●リステリア菌●緑膿菌●ロドコッ カス・エクイ●サルモネラ菌●サルモネラ菌血清型 Agona●サルモネラ 菌血清型 Anatum●サルモネラ菌血清型 Newport●ネズミチフス菌● サルモネラ菌血清型 Infantis●腸チフス菌●ソネ赤痢菌●市中感染型メ チシリン耐性黄色ブドウ球菌●メチシリン耐性黄色ブドウ球菌●黄色ブド ウ球菌●腺疫菌●腸炎エルシニア●真正細菌モラクセラ属●アシネトバ クター●バウマンニ●クレブシエラ肺炎●豚コレラ菌●アクネ菌●表皮ブ ドウ球菌●腸内連鎖球菌●グラム陽性桿菌(コルネバクテリウム属)●ク ロストリジウム・ディフィシル●有芽胞グラム陽性桿菌

汚れの拭き取りと同時に、除菌、抗菌 使い捨てで衛生的なピロータイプです。

特殊なマイクロファイバー不織布採用

一般的な不織布に比べ、細かい繊維を使用しているので拭き取り効果 に優れ、しかもやぶれにくい加工を施しているので、より高度な洗浄 効果が期待できます。

持ち運び簡単なピロータイプ

置き場所を選ばず、詰替えの手間もいらない120枚入り。片手でワン タッチ開閉可能なフタ付きで乾燥も防ぎます。

高度に汚れを拭き取り除菌・抗菌効果が持続

一度に洗浄、除菌、抗菌ができ、同時に「除菌バリア」=バリアコーティ ングによる持続効果を発揮します。



食品業界・医療業界・ホテル業界・教育施設に!!

SteriUp

ファースト除菌アルコール [食品添加物 アルコール除菌剤]

一般的な食品添加物アルコール製剤の強力タイプ

水分が残っていても効果を発揮します。

リンゴ酸などの絶妙な配合バランスと58度及び75度の アルコールの相乗効果により、厨房設備から器具類、 食品の品質保持(日持ち向上)など

幅広い場面で使用できる安全な除菌剤です。











応、幅広い場面で使用 できます。揮発性がよ く作業性が向上。 ローコスト設計なので 大量の使用でも負担が かかりません。

多様な用途の除菌に対



ファースト除菌 アルコール58 58

> オープン価格 ■容量/5ℓ ■入数/3本

ファースト除菌 アルコール58 18 ℓ

> オープン価格 ■容量/18ℓ

ファースト除菌 アルコール75 5ℓ

オープン価格 ■容量/5ℓ ■入数/3本



ファースト 除菌アルコール用 空スプレーボトル

オープン価格

■容量/500㎖

〈特性〉●除南効果●食品添加物●弱酸性●火気厳禁

(用途例) ●まな板・包丁●食器・調理器具●厨房器具●野菜などの食品

■成分/エタノール (58:54.04%、75:73.10%)、リンゴ酸 (0.40%) グリセリン脂肪酸エステル (0.30%)、リンゴ酸Na (0.10%)、グリセリン (0.05%)

ファーストクリーンミスト (手指消毒剤) プリーンミスト

ウイルス・細菌など手指の衛生管理に!



《特徴》

保湿剤(グリセリン)配合で肌に 優しくさっぱりした使い心地。 エタノール配合なので 谏乾タイプ。



オープン価格

■成分/塩化ベンザルコニウム 0.5g、濃グリセリン、無水エタノール


■容量/1,000ml ■入数/12本 **〈特性〉●**消毒●保湿効果

〈用涂例〉●手指

指定医薬部外品



手指消毒用 足踏みスタンド



ペダルを踏むだけで 消毒液が自動に 噴射されるので、 より衛生的に 手指消毒を行えます。 様々な手指消毒ボトル に対応!



- ■サイズ/大人用: W230×D300×H1,050mm 小人用: W230×D300×H800mm
- ■重量/大人用: 4.4kg、小人用: 4.1kg ■材質/スチール、ステンレス ※一部対応出来ないボトルもございますので 事前にご確認の上、ご使用下さい。

0

ファーストオートディスペンサー

ファースト除菌

アルコール75

17₽

オープン価格

■容量/17ℓ

完全非接触。 センサー感知で 自動吐出。 オープン価格 ●洵タイプ●露状タイプ●液体タイプ ■サイズ/約W132×D85×H240mm ■容量/600mℓ 液体タイプ

サーモマネージャーディスペンサー付き

通行量が多く、省力化が必要な出入口で 1次的温度スクリーニング

37.5度以上でアラートが鳴り 2次測定で入室管理の徹底が出来ます。

オープン価格

- ■電源/AC100-240V ■消費電力/20W ■サイズ/W136×D26×H272mm (本体)、 全高:120~177㎝
- 重量/約7.5kg -■モニター/8インチ高解像度モニター
- ■カメラ/200万画素1920×1080pixe ■測定角度/垂直:30° 水平:30°
- ■検知距離/0.4m以下 ■測定精度/±0.3℃ ■温度警報/37.5°C以上(温度の設定変更はできません)

短時間の測定、測定誤差の少な機種

〈用涂例〉●細菌・ウイルスの除菌●空間の消臭 **〈液性〉**pH5~6.5 (希釈倍率) 原液使用 (主成分) 次亜塩素酸水 (原料:次亜塩素酸ナトリウム、二酸化炭素)

ステリ・アップ [弱酸性水生成剂]

粉末を水に溶かすだけで弱酸性水を生成

食品に理想的な弱酸性水が簡単に

作れる食品衛生用品。

本剤で作られる弱酸性水は、食中毒菌の大半に効果的な強い除菌力を持 ちながら塩素濃度が低く、食品へのダメージや臭い移りが最小限に抑えら れます。法律で使用が認められている食品添加物のみで作られているた め、食品を扱うあらゆる場所で安心してご利用いただけます。

《特徴》









Sタイプ

定価 ¥15,000

■成分/容量 A剤:次亜塩素酸カルシウム B剤:コハク酸15.2g ■入数/A剤、B剤各30袋

〈特性〉●除菌効果●弱酸性

(用途例) ●まな板・包丁●食器・調理器具 ●厨房器具●野菜などの食品 ●作業台設備

■成分/A剤:次亜塩素酸カルシウム B剤:コハク酸



蛇口に接続するだけで自動で

弱酸性水を生成できる希釈器。

工事不要の蛇口直結タイプ。

専用の2リットルタンクにステリ・アップを溶かしてセットすれば流水で使 用可能。ワンタッチレバーで水道水との切り替えが簡単。

□ ステリ・アップ専用希釈器 エスミックス

定価 ¥39.800

① 本	体希釈器			17
2 9	/リコンホー	-ス		17
◎ 逆	流防止弁	付ホース		17
(4) 各	種取付アク	ダプター・	セット…	1セッ
6 2	リットルタ	ンク …		27
⑥ 結	束バンド			27
0 2	ロール試験	负紙 …		27

●2リットルタンクに水を入れて、A剤・B剤をそれぞれ1包ずつ入れます。 ※この時、塩素濃度が4,000ppmになります。

●水道蛇口にエスミックス希釈器を取り付け、付属のホースを使用し、2リットルタンクと繋げます。 ●蛇口をひねると、希釈システムがタンク内の原液を吸い上げ、希釈器を通すことにより、弱酸性水の

濃度が50倍に薄まります。 ※希釈後の塩素濃度が80ppmになります。※A剤・B剤それぞれ1包ずつで、100リットルの弱酸性 水ができることになります。

●ワンタッチ式レバーにより、水道水との切り替えが簡単に行えます。 弱酸性水、水道水 (ストレー

ト)、水道水(シャワー)の3段階切り替え。

スマート次亜塩素酸水

安心、安全の新しい除菌水。

微酸性次亜塩素酸水の力で除菌・消臭。

微酸性次亜塩素酸水の力ですばやくウィルス・菌等を除菌します。直接肌 に触れたりしても影響がないので、安心して使用していただけます。有機 物と触れると反応し分解するので残留性も少なく二度拭きの必要もあり ません。また消臭効果も優れています。

スマート次亜塩素酸水 50ppm 4ℓ オープン価格

スマート次亜塩素酸水

スマート次亜塩素酸水

200ppm 4ℓ

オープン価格

■容量/4ℓ

■入数/40×4

100ppm 4ℓ

オープン価格 ■容量/4ℓ

■入数/4ℓ×4

■容量/40



スマート次亜塩素酸水 50ppm 20ℓ オープン価格 ■容量/20ℓ













200ppm 20ℓ



スーパー次亜水生成装置 ステリミニ

スーパー次亜水が蛇口を ひねるだけですぐに使える! オープン価格 ■型式/HSP-SR600M-1A

- ■サイズ/W350×D410×H400mm ■乾燥重量/14kg ■使用水質/一般水道水
- ■吐水水圧/0.12Mpa ■有効塩素濃度/30ppm~200ppm(任意設定可能)
- ■pH/5.0~7.0 (仟意設定可能)
- ■生成量/200ℓ/時~600L/時 ■給水水温/4℃~40℃ ■消費電力/22W

■ スーパー次亜水 「弱酸性水」



定価 ¥6.500

■希釈倍率/5倍

〈特性〉●除菌効果●消臭効果 ●5倍希釈、50ppmでご使用下さい。

ステリ舞 噴霧器 (空間消臭除菌装置)



細菌・ウイルスを 除去!

定価 ¥28.000 ニオイ物質を ■型式/HSP-SM100

- ■サイズ/W185×D265×H315mm
- ■噴霧能力/約300ml/h (噴霧量 [多] 時) ■連続噴霧時間/約15時間(噴霧量最大連続時) ■タンク容量/4.5ℓ ■使用水/スーパー次亜水

ニオイが気になる場所に、人が

多く集まるところに安心・快適

な空間を手軽に実現する。

■適用床面積/~23㎡(約15号) (特性) ●除菌効果●消臭効果

大腸菌・MRSA

・黄色ブドウ球菌

緑膿菌 他

バリアス便座除菌クリーナー

ウイルス除去に!

トイレットペーパーにスプレーし便座を拭きとるだけ!

食中毒ウイルスの感染の多くはトイレからと言われています。

細菌 抗菌力試験分析結果 細菌の種類 接触時間(1分) 大腸菌 99.9%以上

ウイルス(食中毒ウイルス代替ウイルス)検査試験分析結果

ウイルスの種類	接触時間(1分)
エンベロープのないウイルス	99.9%以上







専用ディスペンサー

オープン価格

バリアス便座除菌クリーナーはスプレーボトルに移し替えてご利用頂くことで **見器まるごと清掃・除菌ができます!**

※別の容器に移し替えてご利用頂く際は、品名と注意事項を明記してください。

■サイズ/約W132×D85×H240mm



〈使用方法〉 ●原液のままご使用ください。専用ディスペンサーに

補充、またはスプレーボトルに移し替えてご使用ください。ご使用 後のトイレットペーパーはトイレにそのまま流せます。

バリアス除菌プッシュクリーナー

ティッシュやペーパータオルが除菌シートに早変わり! オフィスやキッチン、リビング、トイレなどで大活躍。濡れている環境下でも 除菌効果を発揮し水まわりの清掃や食中毒対策などにも大変効果的です。



オープン価格

■容量/2ℓ ■入数/8本



片手でワンプッシュ サッとひと拭き!



洗面台・トイレ用

オープン価格 ■容量/300mℓ ■入数/20本

■成分/エタノール、カラシ抽出物、グリセリン脂肪酸エステ

ル、乳酸、乳酸ナトリウム、シクロデキストリン、水

〈特性〉●除菌効果●抗菌効果●抗ウイルス効果●速乾性 ●食品由来成分

(使用方法) ●ティッシュ、ベーパータオル、トイレットベーパー、 布などを噴き出し口に押しあてて、除菌剤をしみこませます。汚れ

※ご使用後のトイレットペーパーはトイレにそのまま流せます。



クリーンバイイオン[二価鉄系消臭剤]

独自の技術で除菌・抗ウィルス・消臭を長時間かつ安全に実現!

食品素材成分なので安心してお使いいだだけます。 またアルコール・界面活性剤・塩素は使用していません。



クリーンバイイオン 42

オープン価格

■容量/4ℓ ■入数/4本 公的機関にて確認済



A型インフルエンザウィルス

鳥インフルエンザウィルス

・ネコカリシウィルス

幅広い用途にお使いいただけます。

ドアノブ・手すり、テーブル・椅子、トイレ、生活臭、 ペット関連、マスク・エプロンなど

除菌



クリーンバイイオン 180

オープン価格

■入数/1箱

クリーンバイイオン 500mℓ スプレーボトル

■容量/500mℓ

オープン価格

■成分/二価鉄塩·亜鉛塩·銅塩·pH調整剤·精製水

〈特性〉●抗菌効果●抗ウイルス効果●消臭効果●食品素材成分


〈用途例〉●飲食店●介護施設●病院●ホテル客室●車内など 〈使用方法〉●水拭きできないもの●ドアノブ・手すり・テーブル・椅子・便座など、手の触れる場

所は乾いた布等にスプレーして拭き取ってください。また、生ゴミ・下駄箱・ベットのトイレなど、 ─オイの気になる場所は直接スプレーしてください。

maskpure

気になるマスクのニオイや菌を長時間防ぎます。

優れた消臭力の柿タンニンと持続的な抗菌力を発揮するCPCを 配合しました。ノンアルコールでハッカの香りが爽やかです。



必ずマスクを外し、マスクの外側から 噴霧口を10センチ程度離して適量(1~3回) スプレーしてください。

※噴霧した後は、十分に乾かしてからご使用ください。 ※素材・ご使用状況により、使用感が異なります。 お好みで使用量を調整してください。



優れた 消臭力 柿タンニ

オイル配合 セイヨウハッカ油

抗菌力 CPC配



ノンアルコール

マスクピュア使用〈8時間後〉 オープン価格

■容量/100m//

■成分/柿抽出物、抗菌剤、香料、セイヨウハッカ油

(特性) ●マスクの消臭効果●マスクの抗菌効果 〈使用方法〉●必ずマスクを外し、マスクの外側から噴霧口を 10センチ程度離して適量(1~3回)スプレーしてください。

マスクピュア未使用 (8時間後)

●喧霧した後は、十分に乾かしてからご使用ください。●素材・ ご使用状況により、使用感が異なります。お好みで使用量を調



キッチン・リビング用



カラシード 分包 [食品用抗菌鮮度保持剤]

ワサビやカラシに含まれる成分を利用した食品などの保鮮・抗菌剤。

アリルイソチオシアネート(AIT)配合で食中毒の原因となる 大腸菌などの菌の増殖を抑え、カビにも強い抑制効果があります。

食品添加物を中心に組成してあるので安心です。


カラシード 分包 200包

オープン価格

- ■容量/1.2g×200包 ■入数/25袋
- **〈特性〉**●抗菌効果●鮮度保持
- 〈用途例〉●食品
- (カラシードの主な使用実例と目的)
- ●みかん (鮮度保持)
- ●でこぼん (鮮度保持)
- ●生蕎麦·生麺(鮮度保持) ●サクランボ (鮮度保持)
- ●桃 (鮮度保持)
- 黒ニンニク(防カビ)
- ■ニラ (鮮度保持)
- ※上記は一例です。

食材や量、

梱包形態に応じて カラシ抽出物濃度を 設定いたします。





●マンゴー (鮮度保持)

■さつま揚げ (鮮度保持)

●ちりめんじゃこ (鮮度保持)

●椎茸(鮮度保持)

■ぶどう (鮮度保持)

●竹箸(防カビ)



ワサガード抗菌シート [食品用抗菌鮮度保持剤]







の高い製品です。

オープン価格

■入数/100枚入×20袋

オープン価格 ■入数/100枚入×20袋

オープン価格

■入数/100枚入×20袋

オープン価格

■入数/100枚入×20袋

※特注サイズ承ります。

〈用涂例〉●食品

〈特性〉●抗菌効果●鮮度保持

●雲竜■シート素材/レーヨン紙+PET

紅白鶴柄 ■シート素材/PP+PP透明タイプ ■シート素材/PP+PP

■恒温槽 (約28℃) で ※篓以外でも竹製品の カビ防止には高い効果 を発揮します。





お弁当にのせるだけで菌の増殖を強力に抑える。

●ワサガード抗菌シート 160×100mm 100枚入

●ワサガード抗菌シート 160×160mm 100枚入

●ワサガード抗菌シート 180×100mm 100枚入

●ワサガード抗菌シート 180×180mm 100枚入

食中毒の原因となる菌やカビの繁殖を抑制し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を

発揮します。味移り、匂い移りも起きません。全て食品添加物で組成された安全性

■恒温槽 (約25℃) で

認定商品

お弁当用抗菌シート



菌を抑えて大切な お弁当を守ります。

お弁当箱に入れると水分と反応して抗菌成分が 揮発を始めます。食品に味やニオイはうつりませ ん。袋から取り出しても水分がないと揮発しない ので、取り扱いが簡単です。

オープン価格

- ■サイズ/8×10cm ■入数/50枚入×100袋
- **〈特性〉**●消臭効果●抗菌効果●鮮度保持

〈用途例〉●お弁当

ワサガード(冷蔵庫用・冷凍庫用/業務用)



■効果範囲/3,000ℓ以内 ■効果期間/約30~40日 ■使用温度/約2℃~5℃ ■容量/350g ■入数/12個入×4

〈特性〉●抗菌効果●鮮度保持●消臭効果 〈用涂例〉●冷蔵庫など

定価 ¥2.900 ■重量/350g

■入数/12個入×4 (特性) ●消臭効果●抗菌効果

(用途例) ●冷凍庫など

サニッシュ60



あらゆる施設の衛生管理に 業界屈指のハイパフォーマンスの アルコール製剤の登場。

定価 ¥5,590

■容量/5ℓ■入数/3本■成分/エタノール・乳酸ナトリウム・重曹・ グリセリン脂肪酸エステル・クエン酸 ■液性/弱アルカリ性

〈特性〉●抗菌効果●抗ウイルス効果●100%食品添加物原料

〈用涂例〉●調理器具●機械類●調理設備など ※樹脂・塗料・ワックスなどでコーティングされた面や、樹脂・ゴム・皮革・木・

紙製品に使用する場合、変質することがあるので、確かめてから使用する。 ※ご使用の前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

オキシライト



加速化過酸化水素により、細菌やウイルスを 短時間で除菌し対象面を衛生的に保ちます。

定価 ¥1,260

■容量/450㎖ ■入数/6本 ■成分/過酸化水素 (0.5%)·界面活性剤·溶剤· 有機酸・りん酸

■液性/酸性

(特性) ●除菌効果●除ウイルス効果●洗浄と除菌がワンステップ ●すぐに使える原液使用

〈用途例〉 ●施設・設備の二次感染対策

〈使用方法〉●細菌やウイルスによる汚染が疑われる箇所を、オキシライトを含ま せたウェスやモップで拭き上げます。また、材質によってはその後水拭きを行います。 ※ご使用の前に必ず製品ラベルの「使用上の注意」等をよくお読みください。

お餅のカビを防ぐカラシード



切り餅や丸餅の保管に 効果を発揮!

鏡餅の間に差し込んだり、お餅と一緒に容器に入 れるだけでカビの発生を強力に抑制。ワサビの風 味も移りません。

オープン価格

- ■容量/1.2g×8包 ■入数/100袋
- 〈特性〉●防カビ効果●鮮度保持

■ スーパーワサガード



の抗菌成分(AIT)を100gの ゲル状にしました。 (当社比:従来製品の約35倍)

従来にはできなかった高濃度

コンパクトで広い容積に効果をもたらすことがで きます。1個で約6,000ℓの冷蔵庫や食品保存庫 などに保鮮・抗菌効果を発揮します。

定価 ¥4,000

■重量/100g ■入数/12個入

〈特性〉●消臭効果●抗菌効果●鮮度保持

(用途例) ●冷蔵庫など

ワサガード(冷蔵庫用・冷凍庫用・チルド用/家庭用)

冷蔵庫用 ――冷凍庫用・チルド用・



定価 ¥780 ■重量/100g ■入数/24個入×4

(特性) ●消阜効果●抗菌効果●鮮度保持 〈用涂例〉 ●冷蔵庫など

▋ ウイルスウォッシュ

定価 ¥780

■重量/100g ■入数/24個入×4

(特性) ●消臭効果●抗菌効果 (用途例) ●冷凍庫など



洗濯と同時に細菌だけでなくウイルス の除去を実現。洗濯作業の負荷や時短・ 感染リスク対策にお役立ちします。

定価 ¥1,751

■容量/2ℓ ■入数/6本 ■成分/界面活性剤(5%ボリオキシエチレンアルキルエーテル)

アルカリ剤・水軟化剤・除菌剤・香料・染料 ■液性/アルカリ性

〈特性〉●除菌効果●除ウイルス効果●蛍光増白剤フリー

〈用途例〉 ●繊維製品の洗濯、除菌、除ウイルス ※すべての菌やウイルスを除去する訳ではありません。 ※【使えないもの】天然繊維に使用すると縮むことがあります。 ※適正濃度は、洗濯物の汚れ、種類、水質等によって異なります。

洗净





ファースト・除菌ブリーチ [食品添加物漂白除菌剤]



ふきんの漂白・除菌、まな板の除菌、 食器・調理機器の漂白・除菌に。

オープン価格

■使用範囲/100~500倍 ■通常使用濃度/300倍 ■容量/5kg ■入数/4本

〈特性〉●除菌効果●漂白効果●食品添加物

〈用途例〉●ふきん●まな板●食器・調理器具



計量カップ1000㎖ オープン価格

ファースト・除菌マルチクリーナー「多目的用洗剤」



テーブル・イスなどの洗浄・除菌、 厨房内の軽い油汚れ洗浄・除菌に。

オープン価格

■使用範囲/原液~20倍

■诵常使用濃度/10倍 ■容量/4.5kg ■入数/4本 (特性) ●中性●除菌効果

(用途例) ●厨房器具●テーブル・椅子



ファースト・除菌マルチクリーナー用 泡スプレー希釈ボトル500ml オープン価格

ファースト・中性クリーナー [中性洗剤]



食器類の洗浄・調理機器の洗浄、 床の洗浄に。

オープン価格

■使用範囲/原液~3000倍 ■通常使用濃度/6倍 ■容量/5kg ■入数/4本 〈特性〉 ●中性





1000m

ファースト・中性クリーナー用 希釈ボトル 800ml オープン価格 1000mℓ

ファースト・グリスクリーナー[油汚れ用洗剤]



厨房・調理器具の焼き焦げ・油汚れ、 汚れのひどい床の洗浄に。

オープン価格

■使用範囲/原液~100倍 ■通常使用濃度/10倍 ■容量/4.5kg ■入数/4本 **〈特性〉** ●アルカリ性



〈用途例〉●厨房器具●壁・床・タイル



ファースト・グリスクリーナー用 泡スプレー希釈ボトル500ml オープン価格

■ ファースト・フォーム除菌ブリーチ [洗浄漂白剤]



ふきんの漂白・除菌、まな板の除菌、 食器・調理機器の漂白・除菌に。

オープン価格

■使用範囲/100~500倍 ■通常使用濃度/300倍 ■容量/5kg ■入数/4本



〈用途例〉●ふきん●まな板●食器・調理器具



計量カップ1000㎖ オープン価格

ファースト・除菌アルタイザー [食品添加物アルコール除菌剤]

調理機器・まな板などの除菌、食品の除菌に。



オープン価格

■使用範囲/原液 ■诵常使用濃度/原液 (特性) ●除菌効果●食品添加物 〈用途例〉 ●食器・調理器具●まな板・包丁



ファースト・除菌 アルタイザー用 スプレーボトル 500mℓ

オープン価格



ファースト・除菌 アルタイザー用 ポンプ式 スプレーボトル 1000me

オープン価格

ファースト・除菌ハンドソープ[薬用ハンドソープ]

手指の洗浄・消毒に。







ファースト・除菌 ハンドソープ用 泡希釈ボトル 500ml

オープン価格

ハンドソープ用 泡希釈ボトル 1000me オープン価格

ファースト・除菌



手洗い洗剤用 オープン価格

現在お使いの洗剤では…●目分量で使っているのでコストが上がる●間違えた種類の洗剤を使ってしまった ●人によって使い方が違う●どの洗剤がなくなっているか管理できない…などの問題が起こっていませんか?



一般的な洗剤では対応できなかった問題を解決する高付加価値特殊洗剤シリーズ

ファースト・システム洗剤-PRO [システム洗剤]

ファースト・バイオクリーナー [床用バイオ洗剤]

洗 净

バイオと酵素のWパワー!

塗布するだけで床掃除が完了!

バイオと酵素の働きで床の深層部に堆積している油汚れを分 解・洗浄する効果を合わせ持ち、継続的に使用することにより 油汚れの再蓄積·悪臭発生の予防ができる床用洗剤です。

分解・洗浄・転倒防止・臭気対策

- ●表面の油汚れ(油脂分)、目地・ひび割れの 隙間に堆積した油汚れを分解・洗浄
- ●床が滑りにくくなり安全な作業環境に
- ●臭気対策としても効果的
- ●拭き取りやすすぎを必要としないため、 清掃作業の効率が向上
- ■成分/微生物 (バクテリア) 培養物、エチレンジアミン四酢 酸四ナトリウム、リパーゼ、ボリ (オキシエチレン) =ドデシ ルエーテル硫酸エステルナトリウム
- ■液性/褐色液体、PH8.5 (弱アルカリ性)

〈特性〉●バイオ●酵素●弱アルカリ性●無リン

〈用途例〉●壁·床·タイル

〈使用方法〉 ●原液を300倍に希釈しお使い下さい(300倍で 希釈使用の場合は洗い流す必要はありません)。●ゴミ·食品残 渣を掃き出して下さい。●モップで希釈液を床に塗布(もしくは じょうろなどで散布)して下さい。●汚れがひどい場合はブラシ でこすって下さい。●余分な水分を排水溝へ流して下さい。す すぎはしないで下さい。●バイオクリーナーを散布した箇所に は、次亜等の除菌剤や洗剤を使用しないで下さい。

40製品を購入される前の効果検証に お求めやすい10サイズをご用意。 お試し用として、また小規模現場にも オススメです!



ファースト・ バイオクリーナー 1 l

オープン価格 ■容量/1ℓ ■入数/20本



ファースト・ バイオクリーナー 4 l

オープン価格 ■容量/4ℓ ■入数/4本

■成分/強アルカリ水

■液性/無色透明液体、pH12.5 (強アルカリ性)

●静電気·帯電防止効果

(特性) ●強アルカリ性●洗浄効果●除菌効果●消臭効果●防サビ効果

(用途例) ●食器・調理器具●厨房器具●テーブル・椅子●壁・床・タイル

●作業台設備●カーペット洗浄●エアコン洗浄●ドアノブ・手すり



オープン価格



ファースト・アルカリウォーター [強アルカリ電解水]

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。

二度拭き、すすぎ不要。

「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、 「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。



ファースト・ アルカリウォーター 500ml

オープン価格 ■容量/500ml ■入数/20本



ファースト・ アルカリウォーター 4kg

オープン価格 ■容量/4kg ■入数/4kg×4本





洗浄効果

静電気·帯電防止効果

高い除菌・消臭効果

防サビ効果

ファースト・ アルカリウォーター **20**kg

オープン価格 ■容量/20kg ■入数/1箱



空スプレーボトル オープン価格 ■容量/500㎖



ファースト・アルカリパワークリーナー [アルカリ水生成剤]

水に溶かすだけで簡単にアルカリ水が出来る!

様々な場所で 使用いただけます。 希釈して使用するので大幅な コスト削減につながります。

保管スペースをとらず. 持ち運びも簡単です

人にも優しく 手荒れや肌荒れ予防に

オープン価格

- ■成分/炭酸ナトリウム・硫酸ナトリウム
- ■液性/アルカリ性 (pH12.0以下)
- ■容量/400g

〈特性〉●洗浄効果●除菌効果●消臭効果

〈用途例〉●床、テーブル、壁、カーペット、ソファー、電化製品、トイレ廻り、レンジ、コンロ廻り、 などあらゆる箇所にお使いただけます。

※汚れがひどい場合は20~50倍希釈などでお使いください。

●少量で高い洗浄力

●泡立ちが無く、作業効率が大幅に向上



簡単にアルカリ水が できます。(100倍希釈の場合)



※スプーンは

計量スプーン

オープン価格

別売になります

ファースト・オキシゲンクリーナー [業務用 粉末酸素系アルカリ漂白洗剤]

匂いがないのであらゆる環境で使える 多目的洗剤!

酸素プラス酵素の力で

洗浄・除菌・漂白を1度にできます!

塩素系漂白剤と比べて**「色落ちしない!」「刺激阜がない!**|色素を漂白す る塩素系と違い、色柄が落ちる心配もほとんどなく、刺激臭もしないの で、お客さまが来られるような場所でも安心してお使いいただけます。

■成分/界面活性剤(ボリオキシエチレンアルキルエーテル)、炭酸塩、 重炭酸塩、過炭酸塩、キレート剤、タンパク質分解酵素、脂質分解酵素 ■液性/アルカリ性

(特性) ●洗浄効果●除菌効果●漂白効果●アルカリ性●粉末

〈用涂例〉●ふきん・布●衣類●まな板・包丁●食器・調理器具 ●厨房機器●壁·床·タイル●カーペット●浴室·浴槽●洗面台

〈使用方法〉●浸け込み使用の場合/希釈した1~3%濃度の水(または湯) に浸け込み使用してください。●噴霧使用の場合/希釈した1~3%濃度の 水(または湯)をスプレーボトルに移し、噴霧しながら拭きとってください。 ●スポンジ使用の場合/粉末を適量、水を含ませたスポンジなどに取り、洗 浄してください。洗浄後は水で十分に洗い流してください。●厨房などの床 洗浄の場合は湯で希釈し、散布後ブラッシングして下さい。



ファースト・ オキシゲンクリーナー5kg

> オープン価格 ■容量/5kg ■入数/4本

ファースト・ オキシゲンクリーナー 5kg詰替え用

> オープン価格 ■容量/5kg ■入数/4袋



ファースト・パイプクリーナー [排水パイプ用洗剤]

高粘度ジェルがパイプ内の汚れに密着し、 詰まりの原因を溶かして洗浄。

《特徴》

●高粘度のジェルが汚れにしっかり貼りつき、 しつこい油脂汚れ除去にも効果を発揮します。 ●詰まりの原因を徹底溶解!

油脂や髪の毛を強力な溶解力で溶かします。

●不快な悪臭もシャットアウト!

●使い方も簡単です! 排水口に液体を流し、あとは水ですすぐだけ。







専用ノズル付

- ■成分/水酸化ナトリウム (2%)、次亜塩素酸ソーダ (5%)、 界面活性剤 (アルキルアミンオキシド)
- ■液性/アルカリ性 ■容量/5kg ■入数/3本

オープン価格

(特性)●アルカリ性●ヌメリ除去●除菌効果●消臭効果 〈用途例〉 ●シンク・洗面台・浴室などの排水パイプ

〈使用方法〉●排水口やその廻りに液をかけ、15~30分放置し た後、水で十分に流して下さい。●取れた汚れがパイプの途中で 詰まる恐れがあるので、長時間放置しないで下さい。●著しく流

れが悪い場合は、繰り返し使用すると効果的です。





塩素の力で除菌消臭効果






洗 浄

ファースト・フォーミングクリーナー [塩素系高発泡洗剤]

泡の力で汚れに強力密着!面倒なこすり洗いの作業負担を軽減します。 次亜塩素ナトリウムの力で洗浄と同時に除菌効果も抜群です。

汚れのひどい箇所はスプレー後10分放置し、 軽くブラッシングすればより効果的です。





■成分/水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ソーダ。 珪酸塩、界面活性剤 ■液性/強アルカリ性

〈特性〉●アルカリ性●洗浄効果●除菌効果●漂白効果 消臭効果●カビ除去●ヌメリ除去

〈用途例〉 ●厨房設備●水場廻り●グレーチング●壁床タイル ●キャスター●厨房機器●壁・床・タイル●カーベット●浴室・浴槽 ●洗面台

〈使用方法〉 ●泡の出るスプレー容器、またはフォーミングスプレー ヤー(P.29蓄圧式噴霧器)に入れフォーミング洗浄して下さい。 吹き付けた後、5分程度放置します。

汚れがひどい箇所はブラシでこすり洗いして下さい。その後、水で 十分にすすいで下さい。







【必ず

泡で出る

スプレーを

ご使用ください

※ミストを吸入しない よう、マスクを必ず 着用してください。

ファースト・フォーミングクリーナー用 泡スプレー希釈ボトル

類類點說

オープン価格 ■容量/500㎖

オープン価格

■容量/500mℓ

専用ノズル付




■容量/5kg ■入数/3本

オープン価格

■通常使用倍率/20倍

■容量/4ℓ ■入数/4本





ファースト・モルドクリーナー [抗カビ除菌洗剤]

カビや細菌を除去し繁殖をシャットアウト。 水廻りの頑固な汚れも落とし、金属面の光沢が復元





- ■成分/カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、 有機酸、キレート剤、香料、着色料
- ■液性/黄色透明液体、pH4.5 (弱酸性)

〈特性〉●弱酸性●抗力ビ効果●除菌効果

〈**用途例〉**●水場廻り●浴室・浴槽●シャワーカーテン

(使用方法) ● 原液を20倍に希釈してお使いください。 ● 泡で出る タイプのスプレーで、汚れにかけてください。 ● 汚れがひどい場合 は軽くこすってください。●特に汚れが落ちにくい場合は、時間をお くと効果的です。



ファースト・ステリライズクリーナー [除菌洗剤] パワフル除菌と 優れた洗浄パワー! オープン価格 ■使用範囲/原液~200倍 ノール食用色素106号 ■容量/5kg ■入数/3本 〈特性〉●除菌効果●弱アルカリ性

ステリライズクリーナー専用

ポンプ



ステリライズクリーナー専用

泡スプレー希釈ボトル







スマート除菌・消臭クリーナー(レストラン用)

二度拭き要らず! 飲食店、フードコート等の 除菌・消臭清掃に!

スマート除菌・消臭クリーナー (レストラン用) 4ℓ

オープン価格

■容量/4ℓ ■入数/3本+詰替えスプレー×3

スマート除菌・消臭クリーナー (レストラン用) 18ℓ

オープン価格

■容量/18ℓ ■入数/1箱

■希釈倍率/原液使用

- ■主成分/次亜塩素酸水(原料:次亜塩素酸ナト リウム、二酸化炭素)、界面活性剤
- ■液性/pH5~6.5
- ■塩素濃度/200ppm以上(※製造時

〈特性〉●除菌●消臭●感染症対策









スマート除菌洗浄剤 40・180

除菌と洗浄の両方をしたい方に! ウィルスに有効な2種類の 界面活性剤を配合。

■主成分/塩化ベンザルコニウム、ボリオキシエ

■希釈倍率/原液~100倍希釈

チレンアルキルエーテル









■液性/アルカリ性pH11 (±1) オープン価格 **〈用途例〉**●拭き掃除●日常のモップがけ ●床の除菌清掃、細菌ウィルスの除菌 ■容量/18ℓ ■入数/1箱

クロリネーテッドディグリーザー 3.780

漂白剤入りの 高アルカリ性洗剤。 血液、炭化及び 油脂蛋白質性の 汚れを落とします。

定価 ¥5,570 ■容量/3.78ℓ ■入数/4本

定価 ¥1,660

■容量/946cc ■入数/12本





TBサイドコート 946cc

四級アンモニウム塩ベースで、 希釈せずこのまま使用できる クリーナー/防臭剤/除菌剤です。



老人ホーム・学校 など大勢人が いる場所に!



スマート除菌・消臭クリーナー(ホテル用)

二度拭き要らず!

ホテル客室の除菌・消臭清掃や ユニットバスの清掃に!

スマート除菌・消臭クリーナー (ホテル用) 4ℓ

オープン価格

■容量/4ℓ ■入数/3本+詰替えスプレー×3

スマート除菌・消臭クリーナー (ホテル用) 18ℓ

オープン価格

■容量/18ℓ ■入数/1箱

■希釈倍率/原液使用

- ■主成分/次亜塩素酸水 (原料:次亜塩素酸ナト リウム、二酸化炭素)、界面活性剤 ■液性/pH5~6.5
- ■塩素濃度/200ppm以上(※製造時)

〈特性〉●除菌●消臭●感染症対策

〈用途例〉●ホテル共用部●ユニットバス



オーブン&グリル 946cc

焼け焦げやグリースに 素早く浸透します。





SD-20 510g

定価 ¥1,580

定価 ¥1,840

定価 ¥4,020

■容量/3.78ℓ ■入数/4本

■容量/510g ■入数/12本

■容量/946cc ■入数/12本

手軽にお使いいただける スプレータイプの 万能洗剤です。 泡が汚れを包み込み すばやく汚れを除去します。





スパークラー 3.78ℓ

食品や食品が触れる 表面に対する液体塩素 サニタイザーです。







洗浄ツール システムホルダー





■ベース



シンクのスペースに合わせて 3タイプをご用意。

FSC-101 (小) 定価 ¥1.600

■サイズ/W213×D52×H32mm ■重量/132g

FSC-102 (中) 定価 ¥1.900 ■サイズ/W317×D52×H32mm

■重量/182g

FSC-103 (大) 定価 ¥2,200

■サイズ/W422×D52×H32mm ■重量/232g ■材質 (共通) /本体:ステンレス

【ベース取付フック



ベースをシンクに 取り付けるためのフック。

FSC-001 定価 ¥1.100

■サイズ/W40×D77×H38mm ■重量/94g ■材質/本体:ステンレス ※シンク幅50~60mmに対応

汎用ホルダー



ブラシやたわしなどを置ける 汎用ホルダー。 乾燥が速く衛生的。

FSC-501 (小) 定価 ¥1.900 ■サイズ/W104×D108×H50mm ■重量/88g FSC-502 (大) 定価 ¥2,500

■サイズ/W208×D108×H50mm■重量/176g■材質(共通)/本体:ステンレス

ボトルホルダー





FSC-601 定価 ¥1,900 ■サイズ/W105×D98×H116mm ■重量/146g ■材質/本体:ステンレス

FSC洗剤の

全て入る

希釈ボトルが

ボトルホルダー。

ベースバー



各種ホルダーを 引っかけるバー。

FSC-201 (小) 定価 ¥1,100

■サイズ/W218×D9×H22mm

FSC-202 (中) 定価 ¥1,300

■サイズ/W322×D9×H22mm ■重量/102g

FSC-203 (大) 定価 ¥1,600 ■サイズ/W426×D9×H22mm

■重量/134g ■材質 (共通) /本体: ステンレス

スポンジホルダー



スポンジを 立て置きすることで 乾燥が速く衛生的。

FSC-401 (小) 定価 ¥1,100 ■サイズ/W104×D50×H50mm ■重量/72g

FSC-402 (大) 定価 ¥1,900

■サイズ/W208×D50×H50mm ■重量/146g ■材質 (共通) /本体: ステンレス

フック



スポンジやブラシを フックに引っかけることで 水切りが速く乾燥しやすい。

FSC-301 定価 ¥1.100 ■サイズ/W28×D54×H30mm ■重量/22g

■材質/本体:ステンレス

壁掛けボトルホルダー



FSC洗剤の希釈ボトルが入る 壁掛けタイプの ボトルホルダー。

直接取付

FSC-611 定価 ¥1,900 ■サイズ/W85×D85×H114mm ■重量/134g ■材質/本体:ステンレス

■ ハートホームキッチンスポンジハード 5P

ハートホーノ

ファースト・スーパースポンジ

持ちやすい曲線フォルムで洗いやすい。 ソーニング対応3色

洗 浄

《特徴》

抜群の泡立ち→頑固な汚れに ●優れた抗菌効果 ●新形状

●異物混入対策 ●衛生的に保管

●3色カラー

定価 ¥200

■サイズ/W72×D27×H140mm ■材質/ナイロン(研磨粒子入不織布)、

〈特性〉●中目●抗菌効果●研磨剤入



水をつけて擦るだけ、

がんこな汚れをしっかり落とす、 異物混入対策を考えたアイテム。

ファースト・パワフルたわし

《特徴》

●頑固な汚れに

●異物混入対策 ●優れた耐久性

●持ちやすいサイズ

定価 ¥290

■材質/ナイロン不織布(研磨粒子つき) ボリウレタン

〈特性〉●荒目●研磨剤入



水だけトレッター

手軽に簡単あらゆる場所に!



しっかり持ちやすい厚型!

■サイズ/約86×140mm 厚さ約2mm

■材質/ボリエステル不織布 (表面にゴムラテックス加工) ■入数/10枚入/袋

キクロンプロ タフネット薄型

折り曲げやすい薄型! ゾーニング対応4色





キクロンプロ Qスポンジ

異物混入対策に!メラミン食器などをキズつけない、









オープン価格

■サイズ/90×140×25mm

■材質/ネット/ボリエステル、スポンジ/ボリウレタン

3色で使い分け。 ゾーニング対応3色

(小)オープン価格

C552 (イエロー

C651 (グリーン)

C652 (イエロー)

(大)オープン価格

■サイズ/83×123×30mm

■カラー/C650 (ピンク)

(特性)●抗菌

■サイズ/70×110×35mm

■カラー/C550 (ピンク) C551 (グリーン)

青 (N-303)

赤 (N-600)

オープン価格 ■サイズ/80×160×37mm ■入数/60入(5×12) ■材質/ネット/ボリエステル、スポンジ/ボリウレタン・ナイロン

緑 (N-601)

キクロンプロ タフネット厚型

キクロンA

高密度で耐久性に優れたスポンジと プログレードの研磨粒子入り。 ナイロン不織布を使用しています。 研磨力が最後まで持続します。







オープン価格

■サイズ/75×115×36mm ■材質/ナイロン(研磨粒子入不織布) ボリウレタン

■入数/240入 (10×24) ■カラー/ピンク・グリーン・イエロー **〈特性〉**●抗菌



100 mm

苗 (N-602)

洗面台・シンク・お風呂・トイレ

鏡・ガラスなどの汚れ落として

最適!



書 (N-603)

キクロンプロ 前洗いスポンジ 5P

■ ハートホームネットスポンジ 5P

キクロンプロナイロンたわし H-700

食洗機では落ちにくい汚れを 落とします。

太いポリエステル繊維を立体 的に編むことにより、凹凸のあ るパイルを作り出し、食器に ついた汚れをキズつけずに落 とします。

オープン価格

■品番/N-100 ■サイズ/85×160×20mm

■材質/ネット(ボリエステル)、スポンジ(ボリウレタン)

2つ折りにして使えるので、

オープン価格

■サイズ/80×150×20mm

■カラー/ビンク・ブルー・イエロー

研磨力・耐久性に優れた、

がんこなコゲも落とせます。

折り曲げ自由の

オープン価格

■サイズ/140×230×7mm

■材質/ナイロン(研磨粒子入不織布)

グラス洗いをもっとキレイに、

グラスの底・内側・フチ・外側を

もっと簡単に、もっとスピーディに。

ナイロンたわしです。

皿・コップ洗い等に便利です。

(特性) ●抗菌



ハートホーム

Bulleting - recence (

ハードな研磨力

H-700

1校入

キクロンプログラスクリーナー





■ キクロンプロ ナイロンたわし H-710

研磨力・耐久性に優れた、 折り曲げ自由の ナイロンたわしです。 がんこなコゲも落とせます。

みがき・あらい、用途に応じて

両面使い分けでき便利です。



オープン価格

■サイズ/60×110×32mm

■カラー/ビンク・ブルー・イエロー

オープン価格 ■サイズ/140×230×7mm ■材質/ナイロン(研磨粒子入不織布)



キクロンプロ コゲパンチ

強力な研磨力で、 鍋・フライパンについた がんこなコゲ落としに 最適です。 しなやかで柔軟性があり、

細かい部分も洗えます。

オープン価格 ■品番/H-500

■サイズ/80×120×18mm ■材質/ナイロン(研磨粒子入不織布) ■入数/60入 (10×6)





キクロンプロPPたわし柄付き

ポリプロピレンを 使用していますので、 従来の天然繊維に比べ 消毒にも強く、衛生的です。 毛の抜け落ちを防ぐ、 柄付き加工です。

オープン価格

■品番/P-500 ■サイズ/85×160×45mm

■材質/ブラシ柄 (ボリプロビレン) 針金(メッキ線)

■入数/5×12 (60入)



オープン価格

しっかり洗える新形状。

■品番/Z-703

■サイズ/70×230×45mm

■材質/本体 (ボリウレタン) 、柄 (ボリプロビレン) ■入数/60入(5×12)

キクロンプロ スポンジたわしソフト

研磨粒子の入らない、特殊ゴムを配合した不織布と耐久性に優れたスポンジ の貼り合わせ。キズつきやすいフッ素加工にも安心。

洗 浄



オープン価格

- ■品番/B-510ピンク B-512イエロー ■サイズ/75×115×36mm
- ■材質/ ナイロン、



キクロンプロ キズノンスポンジパッド

ステンレスや陶器、ガラスをキズつけずに洗浄します。 薄くて様々な形状にフィットします。

オープン価格

- ■品番/C-600ピンク C-602/III-
- ■サイズ/95×150×18mm ■材質/ ボリウレタン



(特性)●抗菌









HGハンドブラシS(ソフト)



HGハンドブラシ丸型




キクロンプロ カラースポンジ10P



キクロンプロ 曲がるブラシ!!

形状に沿って自由に曲がるブラシです。 網目や細かな部分、まな板の洗浄に最適です











HGハンドブラシH (ハード)



HGスリムブラシ柄付き



HGツメブラシ



定価 ¥1,260

- ■品番/CL677-000X-MB
- ■サイズ/約W50×D135×H35mm ■重量/約95g ■毛の長さ/約13mm

ピカピカコップ洗い

柄付きで、コップの底のスミまできれいに洗えます。

■材質/甲:PP、毛:PBT

定価 ¥600

■耐熱温度/80℃

定価 ¥800

■サイズ/全長42.5cm

針金: ステンレス

■耐熱温度/80℃

■材質/柄:ボリプロビレン、毛:ボリエステル、

■生産国/日本 ■入数200 (大袋10入×20)

リング: ボリプロビレン

■サイズ/全長24cm、ヘッド部7.5φ ■材質/柄:ボリプロビレン、毛:ボリエステル、

■生産国/日本 ■入数160 (大袋5入×32)

びっくり排水管洗い

抗菌加工を施した糸を使用しています。

持ち手が、にぎりやすいT字型になっています。

びっくり、





べびつくり、

■重量/72g ■材質/本体:ステンレス

▮ びっくりシンク洗いミトン

HGツメブラシ使用例

ネイルブラシホルダー

HGツメブラシに

オープン価格

■サイズ/ (外寸) W51×D27×H91mm

(内寸) W49×D25×H89mm

ピッタリのサイズ感。

手にはめて洗えるミトンタイプ。メッシュなので速く乾いて衛生的です。



びっくり抗菌糸で作ったキッチンクリーナー 20枚入

ステンレスやコーティング加工も傷つけません。抗菌加工を施した 糸を使用しています。パッケージは収納ケースとして使えます。



すきまピカピカ 10本入り



びっくりすきまの汚れ落とし

トイレ・浴室・洗面台などの洗いにくいすきまに入ります。シートは汚 れたら取り替えることができ、本体は繰り返し使えます。



取り替え用 6枚 定価 ¥600



清掃

嘔吐物処理セット [感染症嘔吐物処理]

嘔吐物や排泄物を簡単・安全に処理。

嘔吐物処理セットは除菌剤バリアス-1Sを中心に、食中毒ウイルス対策に

必要な用品が揃っており、嘔吐物処理が安全に手早く可能。

二次感染のリスクを軽減する処理セットです。





〈使用箇所の一例〉

病院	
老人ホーム・老人保健施	设
保育園	
ホテル	
飲食店など	

オープン価格

- ■使い捨て11点処理セット(1人用・1回分)
- ■ルエの端 ■使用マニュアル付

■セット内容
 バリアス-1S 100∞ (スプレータイプ)
② ダーティーカット ミニ (30g) ······ 1
③ 使い捨てビニールエプロン(袖付) 1
④ 使い捨てマスク(不織布)
⑤ 使い捨て手袋 (エンボス) 4
⑥ 使い捨て帽子(不織布)
① 使い捨てくつカバー
⑧ 使い捨てビニール袋(大1枚・厚中2枚) 計3
⑨ 使い捨てベーパータオル(やわらかタイプ) … 30
⑩ 使い捨てクロス (不織布)

ダーティーカット [除菌・消臭 嘔吐物・汚物処理剤]

サッと固まるから、あらゆる場面で誰にでも 簡単にお使いいただけます。

嘔吐物や汚物にはウイルスや細菌が含まれています。

従来では、漂白作用が働きカーペットなどの繊維商品には処理が不向きで 危険度が高い次亜塩素酸ナトリウムを使用した処理法が一般的です。 本製品では、次亜塩素酸ナトリウムを一切使用しない為、

幅広い場所で安全かつ安心で簡単にご使用いただけます。



本製品配合の二酸化塩素は、 50ppm (以上) で 除去の効果が確認されています。



ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替ウイルス)



ダーティーカットミニ オープン価格

ウイルスにも有効で

取扱いがとても簡単 振りかけるだけ

■容量/30g ※1回使い切りタイプ

- ■完全防備
- ① 使い捨てスコップ(紙製)



むら無く振りかければ 二酸化塩素と 特殊ミネラルゼオライトにより 除菌·消臭

高分子吸収剤とゼオライトにより 素早く固まり ベーパータオル等で簡単に 処理できます。

■成分/顆粒状二酸化塩素、特殊ミネラル成分ゼオライト、 高機能高分子吸水材

〈使用箇所の一例〉

- ●カラオケ店・居酒屋
- ●ホテル·旅館·宴会場 ●病院·介護施設
- ●保育園·学校
- ●タクシー・バス・列車・船・飛行機 ●生鮮品取扱施設·店舗
- ●ペット関連
- 〈使用方法〉
- 嘔吐物、汚物に対してまんべんなく適量 を振りかけて下さい。二酸化塩素の消臭効 果で臭いを残しません。固まり次第、素早く ベーパータオル等で処理をして下さい。



バリアス油膜取りクリーナー [除菌油膜取り洗剤]

油膜や手垢で汚れている様々な場所で手軽に除菌できる油膜取りクリーナー。

アルコール、カラシ抽出物やポリフェノールによる成分で 油膜取り・除菌・消臭・防力ビ効果を発揮し清潔に保ちます。 安全性の高い食品由来成分を使用した油膜取りクリーナーです。




バリアス油膜取り クリーナー250ml オープン価格





■油膜取り実験 ガラスクリーナーとしても最適です



油膜取りクリーナー使用前

油膜取りクリーナー使用後

バリアス油膜取り クリーナー4ℓ

オープン価格

- ■クラッシュボトルタイプ ■容量/4ℓ ■入数/4本
- ■成分/エタノール、カラシ抽出物、ボリフェノール **〈用途例〉**●ガラス●テーブル·椅子●厨房器具



ファースト・防汚コート

油汚れ、水アカ、石鹸カス、尿石などの付着防止に! スプレーするだけの簡単コーティング。 撥水効果により汚れの付着を防ぎ、お掃除がラクになります。



ファースト・ 防汚コート250ml オープン価格 ■容量/250mℓ ■ 入数/20本



There were 高い撥水効果が確認いただけます。

ファースト・ 防汚コート4ℓ オープン価格 ■容量/4ℓ ■入数/4本

コーティング効果テスト

■成分/アミノ変性ジメチルボリシロキサン1-3ブチレングリ ■液性/中性

〈用途例〉●便器内●洗面所●シンク

(使用方法)●普段通りのお掃除をしてください。(先ず汚れを落とします。)●簡単 に水分を拭き取った後、全体にいきわたるようにスプレーしてください。(トイレの便 器は濡れたままでOKです。)●スプレー後は簡単に水で流してください。(余分な コーティング剤を流し表面を均一化します。スプレーしたら直ぐにコーティング剤が 定着するので、直後に洗い流しても効果成分は流れ落ちません。)●使用量の目安 は30cm四方に4~8回です。(ここは厳密な回数ではなく、全体に行き渡るようにス ブレーしてください。) ullet日頃のお手入れは水で流すだけでulletCKです。(お掃除がラク になり、水道代なども節約できます。)ザラツキが出てきたらスポンジなどで軽く擦っ てください。●水が常に触れている場所では効果が持続しにくいので、スプレーの 頻度を他の場所より増やしてください。●コーティング皮膜は約1~2週間持続しま す。(環境により異なります。撥水効果が落ちてきたと感じられたらその都度スプレー してください。)※お湯にも強い成分ですので、熱いお湯を流しても効果は落ちませ ん。※洗剤との併用も問題ありません。※浴室(洗面器置台)などのプラスチック面 にもご使用いただけます。※鏡やガラスの曇り止めにはご使用になれません。



■ 畳クリーナー&ワックス

サッとひと拭き! 拭き上げ不要。

畳の汚れ落とし・ツヤ出し・保護・紫外線の影響軽減・カビ対策として! 更に同時に畳に潜む不快害虫を忌避・孵化抑制の効果を発揮します。





使用方法



畳クリーナー&

ワックス4ℓ

オープン価格

■容量/4ℓ

をよく振り、本 液を布などに しみ込ませる。





柔らかい布などで

汚れを取りながら.

【防力ビ効果】抗菌成分配合で家具と壁の隙間などにもカビが 発生しにくくなります。

「忌避・艇化抑制効果】12種類の天然植物エキスで不快害中 を追い出し、寄せ付けず、カビやアレルギー原因となる死骸が 残らず衛生的です。また、孵化抑制効果により畳に産み付けら れた不快害虫の卵が孵りにくくなります。

■成分/米ぬか油、フェルラ酸、レモングラス、ユーカリオイ ル、忌避剤(植物抽出エキス・よもぎ・どくだみ等)、精製水

(特性) ●汚れ落とし●ツヤ出し●抗カビ効果●忌避効果



精密な金属加工品も素材を溶かさず洗浄可能。

清掃

《特徴》

- ●更に素材を傷めにくい
- ●広範囲に使用可能
- ●強酸性なのに低刺激 ●水洗いでもOK!

両性界面活性剤

■希釈倍率/原液~5倍 ■成分/水溶性植物性酸、高級カルボン酸、

〈用途例〉●鉄●ステンレス●銅●ゴム●銀 プラスチック●合成樹脂塗装部 など



オープン価格 ■容量/4kg





オープン価格

グリ取る名人 [超強力油脂洗浄剤]

焦げ付き油汚れをパワフル除去!

《特徴》

《特徴》

面性界面活性剤

- ●圧倒的な洗浄力!
- 頑固な油汚れを素早く溶解・分解 ●泡切れがよく、強力な洗浄力で
- 作業効率が大幅アップ ●洗剤効果に持続性があり、
- 漬け置き洗浄が繰り返し可能
- ●嫌な臭気が残りにくい、
- リモネン配合のほのかなシトラスの香り ●環境ホルモンフリー、PRTR法非該当

サビ消し名人(酸性)

化学床、配管など水廻りの器具、金属、 🐠

ステンレス等に付着したサビ落としに!

素材を傷めにくい安心の仕上り。

●取れにくい頑固なサビもスッキリ落ちる

●強酸性なのに素材を傷めにくい

●皮膚に触れても安心の低刺激性

●液ダレしにくく垂直面でも使い易い

■成分/水溶性植物性酸、高級カルボン酸、

〈使用できないもの〉●アルミ・錫・亜鉛

●取扱いが簡単!使用後は水洗いだけでもOK

〈使用できるもの〉 ●鉄・ステンレス・銅・銀などのサビ、石

材・ゴム・プラスチック・合成樹脂塗装部に付着したサビ



オープン価格

■希釈倍率/原液~10倍 ■液性/アルカリ性pH13以上 ■容量/20kg

FIRST PROPERSIONS

オープン価格

■容量/350g

■入数/6本×

2箱 (12本)

石材名人 [業務用 石材・タイル洗浄剤]



素材、風合いを損ないにくい納得の仕上り!

※医薬用外劇物のため取扱いにご注意ください。

40 オープン価格 ■容量/4ℓ

■入数/4本



18ℓ オープン価格 ■容量/18ℓ



■希釈倍率/原液~3倍 ■成分/酸性フッ化アンモン10%未満、有機酸含有

(用途例) ●タイル・御影石・外壁に付着した鉄サビ、水垢、汚れ落とし

ラベルはがし名人(低臭)



簡単にはがせて拭き跡スッキリ! 頑固なラベル・テープ・接着剤・ガム残りに!

《特徴》

- ●スプレーするだけで簡単にはがせる
- ●柑橘系クリーナー特有のニオイが少ない
- ●現場に導入しやすい安心価格 ●ポケットに収まるコンパクトサイズ

〈使用方法〉●噴霧口を確認の上、約10~15㎝離 し使用したい箇所へ適量をスプレーして下さい。 ●汚れと十分反応させるため、汚れに応じてある程度 時間を置いてから除去して下さい。(酷い汚れの場合 は、ヘラなどの物理的な除去とスプレーを繰り返し、段

で拭き取った後、水拭きしてから乾燥させて下さい。

アルミフィンに付着した

《特徴》

●圧倒的な洗浄力!

●タバコ等の悪臭を

■希釈倍率/10~20倍


■液性/アルカリ性

頑固な汚れをパワフル除去。

頑固な汚れをパワフル除去 ●アルミ本来のツヤ・光沢を蘇らせる

●強力な洗浄力が持続し、経済的

軽減する消臭剤を配合



エアコン洗浄名人Agプラス「アルミフィンクリーナー」



オープン価格 ■容量/180㎖ ■入数/12本×4箱(48本

オープン価格

■容量/20kg

付着した汚れを強力除去!

●誰でも使いやすいワンプッシュボトル

洗濯を簡潔に!手間を省くワンプッシュボトル。

●従来品より約4倍濃縮

《特徴》

- ●頑固な汚れをしっかり落とす
- ●すすぎ1回。時短、筋水に
- ●場所を取らないスリムなボトル
- ■成分/直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エトキシ 化アルコール、水酸化ナトリウム ■液性/アルカリ性




洗たく名人 濃縮タイプ [業務用液体洗濯洗剤]

■容量/946m0 ■入数/12本> 4箱(48本)

おしゃべりNAVI [センサー付き音声案内]

誘導案内の新常識。

- ●人が近づくとセンサーが感知して音声でお知らせ
- ●メッセージを自由に録音・再生
- ●初めての方にも安心。ワンタッチ簡単操作
- ●安心して利用できる施設づくりに貢献
- ■本体サイズ/W60×D23×H90mm ■本体重量/60g (乾電池除く)
- ■録音時間/最長 約120秒
- ■音量調節/大・小の2段階
- ■再生モード/同じ音声の繰り返し再生
- ■使用電源/単4乾電池×3本(別売)
- ■使用環境/室内専用 ■付属品/専用ケース、専用カバー、専用ケース取付けクリップ、



¥4,980

俺のワックスーオレの「赤」 — [高光沢樹脂ワックス]

作業効率を追求した優れたモップ運び性と乾燥性 「高品質」と「使いやすさ」の最高バランス。

ビルメンテナンスニーズを追求した高光沢樹脂ワックスです。

《特徴》

- ●軽快なモップ運び性
- ●傷れた乾燥性
- ●高い光沢性
- ●安心の低臭設計 ●安心の環境性能

オープン価格

■容量/18ℓ ■標準使用量/18ℓ 約1,500㎡ (1回塗り)



俺のワックスーオレの「黒」ー [高濃度高耐久樹脂ワックス] ■ ■ L=

高光沢と優れた耐久性。

俺のワックス"黒"は光沢と耐久性を求められる歩行量の多い "ショッピングセンター""スーパー""コンビニエンスストアー"などに

最適な高濃度樹脂ワックスです。

《特徴》

- ●クラストップの高光沢 ●優れた耐久性
- ●ウェット&ドライシステム対応

オープン価格

■容量/18ℓ ■標準使用量/18ℓ 約1,200㎡ (1回塗り)

HGブルロン TF-32・TF-45



ゾーニング対応5色

定価 ¥3,650

■品番/BR514-045U-MB

■サイズ/幅約470mm

TF-45用スペア

全長約1,360mm

■重量/約460g

俺のハクリ10 [超強カ剥離剤]

圧倒的な剥離力と作業性を追求。 作業時間・労力を大幅カット。

《特徴》

- ●瞬時に浸透、驚異の剥離力
- ●傷れた濡れ性
- ●ベタつきのないサラッとした汚水 ●ノンリンスタイプ
- ●環境に配慮した性能
- オープン価格 ■容量/18ℓ
- ■液性/アルカリ性 ■標準使用量/18ℓ 約1,000m



特徴



定価 ¥3,150 ■品番/BR514-032U-MB ■サイズ/幅約340mm 全長約1,360mm ■重量/約420g

TF-32用スペア 定価 ¥1,450

■品番/BR514-032U-SP ■サイズ/幅約340mm

耐久性が高く水に強いPBT手

毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合

HGアーバンチリトリ

定価 ¥1,990 ■品番/BR514-045U-SP ■サイズ/幅約470mm

HGスクイザーF-8

大きなプレートで楽に絞れる 軽量のスクイザー。



ホルダー。







- ■品番/SQ518-000X-MB ■サイズ/約315×325×265mm(タンクのみ)
- ■重量/約1.8kg

■ HP TDアプリケーター40

消毒液を投入できるタンク一体型モップ。 病院の手術室などの

清潔区域の床面消毒に 最適。



■サイズ/幅約400×全長約1570mm ■重量/約890g ■タンク容量/0.5ℓ ■材質/タンク:PP、ハンドル:アルミパイプ (φ約25mm)、プレート:アルミ

■梱包数/1本



タンク付き。

流レーディ





定価 ¥1,550 ■品番/DS515-000X-MB ■サイズ/約337×326×



■ HP TDアプリケータ40用クロス

使い捨てシートで 衛生的。

シートは厚手タイプなの で床面にキズが付くこと を防止します。

定価 ¥3,900(1袋) ■品番/DU769-000U-SP

- ■サイズ/幅約450mm× 奥行約130mm
- ■材質/ボリエステル、レーヨン ■梱包数/12袋(1袋30枚入)



清掃


ネオス60/定価 ¥6,700

■品番/DU664-060U-MB

■重量/約650g

- ■サイズ/幅約600×全長約1420mm ■重量/約770g
- ■材質/ ハンドル: アルミパイプ (φ約22mm)

クッションシート: エラストマー樹脂



洗浄液がたっぷりと 含まれているので、 広い面積の清掃に

最適です。

45 定価 ¥820 (1袋) ■品番/MO739-045X-MB ■サイズ/220m×480m ■重量/約540g

60 定価 ¥1,000 (1袋)

■品番/MO739-060X-MB

■サイズ/220mm×640mm ■重量/約730g

■材質/PET、PP、PE、セルロース ■梱包数/20袋 (1袋5枚) ※プロテックダスターモップ ネオスに装着してご使用ください。



クラシファイカート

色が気分を変える、効率を上げる、 ニュースタイルカート。







- ■サイズ/W350×D570× H900mm
- ■重量/8.4kg ■材質/スチール製

コンドル モップハンガー

壁面に取り付けられるモップハンガー、 整理しにくい長尺物をすっきり収納。



■サイズ/57×55×500mm ■重量/約460g

■重量/約650g ■材質/ボディ (ボリスチレン)、レール (ステンレス) ※ハンドルφ9mm~35mmまで掛けられます。 ※1本掛けもあります。 定価¥1.210



ダスタークロスV

除塵性能と使いやすさに 優れたプロ仕様。

細かいホコリを絡め取る V パターン

オープン価格

■サイズ/200mm×670mm

■重量/約75g/m

- ■材質/ボリエステル繊維、ボリプロビレン繊維
- ■入数/100枚/箱

※ホルダー、ハンドルは別売品です。

■ HP 1ミニッツバスターウェットクロス30P

ドアノブやテーブル、 ベッドサイドなど、

頻繁に手が触れる部分の 除菌におすすめ。

定価 ¥400(1袋)

■品番/MO738-000X-MB ■サイズ/200mm×300mm ■重量/約400g

■材質/レーヨン、ボリエステル ■梱包数/30袋 (1袋30枚入)

FIRST PROFESSIONAL SYSTEM

充電式ハンディクリーナー収納ホルダー



コンドル モップキャッチS

ワンプッシュでがっちりキープでき、パイプがズレにくい機構を 採用、壁面に取り付けられるシンプル構造のモップ挟み。



定価 ¥1,320

■品番/FU585-001X-MB ■サイズ/30×70×70mm ■重量/約65g

定価 ¥4,840 ■品番/FU585-003X-MB

定価 ¥7,700 ■品番/FU585-005X-MB ■サイズ/35×70×500mm ■サイズ/35×70×900mm ■重量/約350g

■材質/ボディ (ステンレス・合成ゴム)、レール (ステンレス) ※ハンドルφ15m~25mまで掛けられます。

掻きDASH

厨房機器の下部清掃に最適です。素早く確実にゴミ を掻き出せます。ステンレス製で衛生的です。



HGフリーハンドル EX SUS

用途に合わせてヘッドを装着可能なモップハンドル



HGワンタッチドライワイパー45



HGワイドフレッシュモップ



■ HGデッキブラシ

毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用してい ないネジコミ式デッキブラシ。 ゾーニング対応3色

HGデッキブラシ180 定価 ¥4,200

■品番/CL678-180U-MB ■サイズ/幅約180mm 全長約1.360mm ■重量/約500g

HGデッキブラシ240 定価 ¥4,700

- ■品番/CI 678-240U-MB ■サイズ/幅約245mm 全長約1360mm
- ■重量/約570g

180用スペア デッキブラシ 定価 ¥2,300 ■品番/CL678-180U-SP 240用スペア

定価 ¥2,600 ■品番/CL678-240U-SP

■ HG ワンタッチブラシ



▮ コンドル オートラーグ E-8

HGフリーハンドルシリーズのスペアラーグとして使用可能



■重量/約300g

※HGフリーハンドル EX SUSに取り付けてご使用ください。 ※樹脂部分は外れません

■ HPニューワイドフレッシュラーグ

超極細繊維で汚れをかき取る、衛生的な床面・壁面清 拭清掃用ワンタッチモップ替え糸。 ゾーニング対応5色



3M™水が出るモップツール ウェット ディスポーザブルモップキットMサイズ

清掃

効率的で衛生的な床清掃をサポートするモップツール。



- ■サイズ/ホルダー440×100mm
- ■材質/耐薬ABS、PP、シリコンゴム、アルミニウム、ステンレス ■セット内容/ハンドル、ホルダー、
- 3M™ ウエット ディスポーザブル モップ専用アタッチメント

3M™ イージーマルチクリーニングツール ウエットディスポーザブルモップ 専用キット S



3M™ イージースクラブ ウエットディスポーザブルモップキット

効率的な床清掃をサポートする 水が出るタイプのモップツール。 水や洗剤をハンドル内に 注入できるユニークな構造。 (S) オープン価格 ■サイズ/〈ホルダー〉108mm×230mm 〈ハンドvル〉1420mm×26Фmm 〈アタッチメント〉240mm×110mm ※別売のウエットディスボーザブルモップ Sサイズをご使用下さい。 $\langle M \rangle$ オープン価格 ■サイズ/〈ホルダー〉108mm×406mm 〈ハンドル〉 1420mm×26Фmm 〈アタッチメント〉420mm×110mm ※別売のウエットディスボーザブルモップ (S) $\langle M \rangle$ Mサイズをご使用下さい。 406mn


- ■材質/ 〈ホルダー・ハンドル〉 アルミニウム、 ボリ塩化ビニール 〈アタッチメント〉 ボリプロビレン、CRゴム、
- ■セット内容/ハンドル、ホルダー ウエットディスポーザブルモップ専用 アタッチメント



ハンドル ト部のトップ が吐出します。必要な せるので. 効率的な清

3M™ ウエットディスポーザブルモップ

効率的かつ衛生的な清掃を実現する 使い捨てタイプのフラットモップ。



3M™ ウエットディスポーザブルモップ ガンコな油汚れ用

ガンコな油汚れの除去に効果がある 使い捨てタイプのフラットモップ。



クモの巣バスター

高い所の「クモの巣」も一発退治!

柄が伸びて「ブルブル」高速回転! クモの巣をキャッチ!

先端の高速キャッチャーでクモの巣を

ぐんぐん巻き取ります。 手元のスイッチで柄が伸びて、 今まで手の届かなかった

高いところでも、 手軽にスッキリ お掃除します。

高速回転スタ

定価 ¥7,000

-■仕様/本体: ABS樹脂、モーター: マブ チモーターRS-360SH2885型

■単二電池使用(別売)

FPSマイクロダスター

極細繊維で汚れを落とす!

丈夫で長持ち、高品質で

ゾーニング対応5色

オープン価格

■サイズ/約380×380mm

■材質/ボリエステル、ボリアミド

■カラー/ブルー、イエロー、ピンク、グリーン、ホワイト

白物、または淡色物と分けて洗濯してください。

〈使用方法〉●初回ご使用時は必ずしっかりと水洗いしてください。

●漂白剤のご使用はお避けください。●色移りの恐れがありますので、

リーズナブルな万能クロス。

ブルブル高速回転

FIRST PROFESSIONAL SYSTEM

操作手順

落ち葉すくいネット

軽量アルミ製! 便利な3段伸縮式。 温泉・プール・噴水・人工池の清掃に! その他様々な場面で活躍します。

> 《特徴》 網を保護し 底のゴミも逃さず取る スクレイパー構造

> > **伷縮式** 約1.4m~3.5m

ワンタッチ脱着できる網

網とポールが取外しでき移動や 収納に便利。

オープン価格 ■サイズ/ハンドル:約1.4m (短縮時)~3.5m (伸長時)、内径30mm 網:約縦320×横500×深さ300mm

■重量/約1.3kg (網: 約425g、ハンドル: 約875g) ■材質/ハンドル:アルミ、網:ポリエステル

大容量深型タイプ 一度で大量のゴミをすくえる 深型タイプ

吸水スポンジクロスⅡ

抜群の吸水力! 使いやすいサイズになって新登場。

ゾーニング対応4色

●キッチンの拭き上げ

定価 ¥1,200

■サイズ/縦290mm×横200mm

■材質/天然セルロース70%、綿30% ■カラー/ブルー、イエロー、ピンク、グリーン

〈使用方法〉●水かぬるま湯に浸して、柔らかくなったところで絞っ てからご使用ください。(乾燥するとスポンジが硬くなります。)

●何度でも繰り返しご使用いただけます。●使用後は石鹸や中性 洗剤で洗い、汚れを落として保管してください。

●窓ガラスの拭き上げ

●トイレの拭き上げ

●洗車の拭き上げ

《特徴》

- ●本体、吸い込み口、延長管すべて軽量化
- ●ワイドで薄い吸い込み口
- ●ハイパワーから静音までパワーセレクト ●作業を快適にする便利なアタッチメント
- ●電源コードの断線を防止する
- 3つのツールを標準装備
- 断線防止 断線防止 脱着式 ショートケーブル フック
- ●衝撃吸収バンパーにより接触した際、 壁や什器が傷つくことを軽減します



- ■電源/100V 50/60Hz
- ■消費電力/最小: 1000W、最大1200W ■運転音/最小: 55dB、最大65dB
- ■集じん容量/5ℓ(紙バッグ)
- ■雷源コード長さ/約12m ■本体サイズ/W310×D320×H320m
- ■重量/4.3kg (本体のみ)




吸水専用

FIRST PROFESSIONAL SYSTEM

コードレス設計


極WET[業務用小型コードレスウエットパキューム]

軽快、パワフル吸水。



定価 ¥70,000

- ■電圧/18V ■吸込什事率/70W
- ■バッテリー/リチウムイオンバッテリー
- ■運転音/73dB
- ■回収タンク容量/8ℓ ■電源コード長さ/約8m
- ■本体サイズ/W300×D370×H550m





スクラブ・ランチャー

ブラシの約3倍もの威力で 素早く清掃。

手作業でのデッキブラシやハンドパッド使用時に比べ、 1分間に120~180回もの回転スピードにより、2~3 倍もの威力で汚れをぐんぐん落とします!

定価 ¥50.000

- ■サイズ/W1,150~1,450× D200×H90mm
- ■重量/2,220g (本体:1,680g、バッテリー:540g)
- ■バッテリー/12V Ni-CD 1.3Ah
- ■充電器/AC 100V 50/60Hz ■充電時間/約90分

44



極HOTEL [ホテル・宿泊施設用小型パキューム]

ホテル・宿泊施設に特化した


小型バキューム。

コンパクト・軽量設計で、 複雑な室内のお掃除もラクラク。 長時間の作業にもおすすめです。

定価 ¥30,000

- ■電源/100V 50/60Hz ■消費電力/最小: 1000W、最大1200W
- ■運転音/最小:55dB、最大65dB
- ■集じん容量/5ℓ(紙バッグ)
- ■電源コード長さ/約8m ■本体サイズ/W310×D320×H320mm ■重量/4.3kg (本体のみ)







微細なゴミ粒子を逃さない、

HEPAフィルター搭載。

3つのフィルターにより吸引力の持続と キレイな排気を実現。 病院・工場・介護施設・学校などクリーンな

定価 ¥50,000

- ■電源/AC100V 50/60Hz
- ■消費電力/950W
- ■コード長さ/約12m ■本体寸法/W360×D400×H420mm
- ■重量/7.8kg (本体のみ)



FPS-12RE



効率的で高品質な カーペットメンテナンスを実現。 使い易さとコストパフォーマンスを 追及したクリーナー。

定価 ¥90,000

- ■電源/AC100V 50/60Hz ■モーター出力/1150W ■吸引風量/481/s
- ■真空度/207hpa ■清掃幅/300mm
- ■集じん容量/5.5ℓ ■騒音値/67dB ■標準パイプ径/35mm ■コード長さ/11.5m
- ■サイズ/W320×D310×D1220mm



ランチャーPro



誰でも使える!



定価 ¥70,000

- ■雷圧·容量/9.6V3.0Ah ■バッテリー/ニッケル水素バッテリー
- ■回転数/約400回転/分 ■稼働時間/約80分 ■充雷時間/約60分
- ■パッドサイズ/121mm(175mm、7インチ)
- ■本体サイズ/全長約1100~1380mm 幅約130mm ■重量/約3kg (バッテリー含



時短・スピードアップ

ジャンピー

作業効率とクリーニング品質を 飛躍的に向上!

従来のポリッシャーのように左右に振られることなく 初心者や女性の方にも安全、簡単に操作ができます。

《特徴》

- ●横ブレを抑えた安定した動作
- ●あらゆる床面の表面洗浄に対応
- ●取り回しがラクなコンパクトタイプ



定価 ¥140,000

- ■電源/AC100V 50/60Hz ■消費電力/290W
- ■騒音値/63.5dB (A)
- ■使用パッドサイズ/12インチ (13インチ取付可)
- ■振動数/1450回/分
- ■電源コード長さ/7.5n ■本体サイズ/W330×D330×H1120mm
- ■重量/13kg
- ■付属品/パッド台

▍バックマン サニーヘパW

吸引側だけでなく、排気側にも抗菌加工を 施したHEPAフィルターを標準装備

23.50の大容量紙バッグ仕様で、 大量の粉塵にも対応。

定価 ¥130,000

- ■雷源/100V 50/60Hz
- ■モーター出力/1050W
- ■騒音値/64dB (A)
- ■紙パック容量/23.5ℓ ■電源コード長さ/8m
- ■本体サイズ/W395×D410×H710mm

スクラブメイト 510WBH

病院や介護施設、食品工場、飲食施設など 高い衛生品質が求められる現場に最適です 回収タンクの開口が広く、作業後のお手入れも簡単

定価 ¥1,220,000

- ■バッテリー/12V82.5A (5HR) ×2 ■モーター出力/走行180W、ブラシ500W、
- バキューム410W ■稼働時間/最大3時間
- ■充電時間/最大12時間 ■洗剤タンク容量/45ℓ
- ■回収タンク容量/45ℓ ■本体サイズ/W565×D1340×H1130m
- ■重量/160kg (バッテリー含)

■ ヒーター付き ブロワーPlus コリコ

機動性抜群の軽量・コンパクトボディ 階段やトイレなど狭い場所での

乾燥作業に最適。

定価 ¥33,000

- ■電源/AC100V 50/60Hz ■消費出力/1.200W
- (本体: 100W/ヒーター部: 1.100W)
- ■風量/最大510㎡/h
- ■コード長さ/約2.4m ■サイズ/W260×D345×H300mm ■重量/約4.6kg



風量調整機能搭載

■ バックマン サニーヘパ

吸引側に抗菌加工を施した HEPA フィルターを標準装備。

軽量・小型・コンパクト、 パワフルなのに54dB(A)と静音設計。

- 定価 ¥64.000 ■電源/100V 50/60Hz
- ■モーター出力/1050W ■騒音値/54dB
- ■紙パック容量/11 ℓ
- ■電源コード長さ/14.5m ■本体サイズ/W395×D400×H330mm ■重量/6.5kg



■ ジェットマンGCHD 0820-Ⅱ

多量の水で一気に洗い流す多水量タイプ。

加圧効率に優れた高耐久のポンプと 余裕の4kW大型モーターの組み合わせで、 安心して末永くお使いいただけます。



- ■最大吐出圧力/50Hz:8.5MPa
- ■最大吐出水量/50Hz:19L/min 60Hz:22L/mir
- ■電源/3相200V ■出力/4kW ■取水方式/容器溜め水より自吸
- ■電源コード長さ/5m ■本体サイズ/W460×D780×H875m ■重量/44kg





■ ジェットマンGCHD 1513-Ⅱ

頑固な汚れを高圧水でパワフルに落とす高圧タイプ。

加圧効率に優れた高耐久のポンプと 余裕の4kW大型モーターの組み合わせで、 安心して末永くお使いいただけます。

定価 ¥550.000

- ■最大吐出圧力/15MPa ■最大吐出水量/50Hz:12.5L/min
- 60Hz:15L/min ■電源/3相200V ■出力/4kW ■取水方式/容器溜め水より自吸
- ■電源コード長さ/5m ■本体サイズ/W460×D780×H875m









■ キズノン柄付きクリーナー

定価 ¥570

(特性)●抗菌

■サイズ/W70×D70×H435mm

■ びっくりトイレクリーナー (ケース付)

衛生陶器洗浄の悩みを解決!

柄に安全性の高い銀系抗菌剤を練り込んで

※抗菌加工とは、商品に直接付着した菌の繁

殖を抑えるもので使用状況により効果が持続

クリーナー部が繊維の束状なの

で、便器のふち裏、水たまりの奥

が洗いやすく、水がハネません。

●特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも

●ケースに収納時、クリーナーが浮いているので清潔です。

●ケースに入れたままクリーナーを持ち運べるので

●カップが外れて、たまった水が捨てやすい。

●コーティングした便器をキズつけません。

汚れをかき落とすことができます。

せまい場所にも入り込む

薄型です。

いますので、衛生的です。

しにくい場合があります。

天然バクテリアを配合した中性トイレクリー ナーです。トイレのいやな悪臭の発生や便器の 黄ばみの原因となる尿石を防止し、トイレをい つも衛生的に、効率よくまた安全に管理するの に大変役立ちます。

オープン価格

- ■容量/4ℓ
- ■入数/4本

(特性) ●バイオ●展石防止●消息効果●中性

〈用涂例〉●トイレ●壁・床・タイル 排水管の詰まりと悪臭防止



除菌•消臭•尿石防止効果

汚れと雑菌に微生物が直接作用し、 尿石と悪臭を持続的に防止。

高い安全性

6種類の天然微生物を配合したトイレ用

微生物の有機分解作用で汚れを徹底的に

バイオフィルム効果で手の届かない箇所も 微生物がお掃除。

中性で安心

便器や排水管を傷めることなく、有毒ガス 等の発生もありません。

香料や着色料を一切配合しない天然系 クリーナーです。

〈使用方法〉●便器内に直接スプレーする。標準使用量:便器1台に対し、5回~6回スプレー※最初尿石が多く 付着している場合は、一度尿石を除去してからご使用下さい。●トイレ専用ブラシまたはスポンジで液を便器全体 的に塗広げるようにブラッシングする。

スマート除菌・消臭クリーナー (トイレ用)

二度拭き要らず!!

トイレ・水周り・パウダールーム 等の除菌・消臭・洗浄に!!

オープン価格

- ■入数/3本+詰め替えスプレー3本入り

〈特性〉●トイレブースの清掃●除菌●消臭 ●感染症対策



安心、安全の新しい 日常除菌清掃クリーナー。 弱酸性次亜塩素酸水の力で 除菌·消臭。

オープン価格

- ■容量/18ℓ(コック別売)
- 〈特性〉●トイレブースの清掃●除菌●消臭 ●感染症対策



バイオボウル



革命的な特許製品! 8%の天然有機酸が効果的な クリーニング作業をもたらします。

バイオボウルは天然のクエン酸とトイレ室、シャワー室 の取りにくく、不快な悪臭を限りなく上手にコントロー ルし清掃作業の効率を上げるため、自然界より厳選した "消化バイオ"を配合した洗剤です。

定価 ¥1,790

■容量/946cc ■入数/12本



NABC



トイレ用の非酸性・除菌クリー ナー。抗生物質に耐性のある細菌 にも有効です。

NABC システムはトイレの効果的な除菌クリーニン グを可能にすると共にトイレを 24 時間清潔な香りで 包みます。経済的、シンプルかつ安全な製品です。貴 方のニーズや予算に合った製品です。

定価 ¥1,140

■容量/94600 ■入数/12本



スパークリング



トイレのいろいろな表面を除菌、 洗浄、消臭します。ワンステップの 酸性除菌クリーナーです。

大小便器、または同様のトイレ室内の無孔性表面を除 南·洗浄します。中程度の有機物の汚れに対し、ワンス テップの除菌-洗浄効果を発揮します。垂直や水平の 表面に流れることなくよくつき、石鹸カス・カビ・水垢・ 尿石を表面から除去します。

定価 ¥1,590 ■容量/946cc

■入数/12本



エコライザー



清掃後もバイオの力で臭いを抑え 続ける強力消臭の中性除菌洗剤。

エコライザーは画期的な 4 級アンモニウム塩ベース の除菌濃縮クリーナーです。病原性バクテリアや嫌な 臭いを発するバクテリアやウィルスを殺し、汚れも除去 します。その後非病原性の善玉菌を残し、不快な臭い を抑えつづけます。

定価 ¥8,400

■容量/3.78ℓ



マルチ柄付きスポンジ



●特殊カーブ形状により便器に 流れても詰まりません。 (洋式·和式) キクロン×大一産業共同開発! ●直接手で触れないため 柄の長さが通常の約半分。力が伝 衛生的で二次感染の わりやすく取り扱いやすい長さ。 予防ができます 約16cm

定価 ¥350

- ■サイズ/約全長225×25mm、スポンジ部:約長さ65×幅55×厚み45mm ■材質/ハンドル部:ボリプロビレン
- ■材質/ ハンドルロ・ボリンロこレン、 スポンジ部:内側:ボリウレタン、外側:ナイロン(研磨粒子なし不織布) ■耐熱温度/90℃ ■入数/1ケース100本(10本(1袋)×10袋)

キズノン目皿ポットクリーナー3P

トイレ用流せるクリーナーシート



トします。抗菌柄付で衛 生的です。

●便器、タンク、タイル等の拭き掃除用。

●使用後はそのままトイレに流せます。

●水性ペンキや漆、 二ス涂り、白木、相、ガラス面に

●別売のトイレ用流せるシートを取り付けてご使用

●ヘッドが小さく、柄が伸縮しますので、狭い個室

内の床清掃にちょうど良いサイズです。

■サイズ/W140×D80×H405-605mm

定価 ¥1.080

トイレすみずみ床用ワイパー


●除菌効果があります。

は使用しないでください。

になれます。

■入数/30本

■カラー/ブル-



で、衛生的です。 ※抗菌加工とは、商品に直接付着した菌の繁殖を抑え

るもので使用状況により効果が持続しにくい場合があ ります。

定価 ¥750

■サイズ/W35×D40×H260m (特性) ●抗菌

定価 ¥137

■サイズ/160×250mr

■入数/24枚

■カラー/ブル-



定価 ¥1,100 ■カラー/ホワイト



しずくが垂れません。



ピカピカトイレ直洗い 20枚入



がつくり

便器の内側やすきま、洗浄ノズルなどを きれいに簡単お掃除。

「狭いトイレの中に清掃道具をあまり置きたくない。」 そのような人に向けたトイレクリーナーです。 直接力を入れて洗えるので、汚れが落としやすいです。 パッケージは収納ケースとして利用できます。









陶器ピカピカクリーナー 5枚入



陶器につきやすい水アカ汚れが落とせる クリーナー。洗面台やトイレの手洗い場 に最適です。

汚れをかき落とす特殊形状の繊維を使用し、コーティングした 陶器にも対応しています。










グリストラップ清掃 油汚れ 清掃


実用新案 晉録済

BTCCSシステム水質改善のメカニズム




バイオと鉄イオンを溶出

排水の度にバイオタブレットがバイオを溶 出。キレートカオスからキレート化された鉄 イオンが溶出。




2 バイオが活性化・増殖

バイオと鉄イオンが結合することによりバイ オが強力に活性化。更にパワーアップしたバ イオが増殖する。



3 油脂・汚泥・悪臭を分解

増殖した最強バイオが油脂・汚泥を水と二 酸化炭素に分解。グリストラップを清潔に保



4 水面の油膜を吸着

油だけ吸うたろうBagが油分を強力に吸着。 水面に浮いた油膜もきれいに吸着し、分散 剤を撒く手間が無くなります。

BTCCSスターターセット

はじめに揃えておきたい道具と 消耗品が入ったスターターセット

- ●バイオタブレット×2 ●キレートカオス (250g)×2
- ◆油だけ吸うたろうBag×4 ◆BTCCS本体×1

オープン価格

3つの相乗効果で さらに高い能力を発揮「BTCCSシステム」


BTCCSは個々の使用でも高い効果を発揮する3つの商品、バイオタブレット・キレートカ オス・油だけ吸うたろうBagから構成するグリストラップメンテナンスのために開発された システムです。組み合わせて使用することで、さらに油脂・汚泥を高いレベルで分解、吸着 することが可能になりました。


油脂・汚泥を分解!悪臭を軽減

バイオを活性化し、さらに増殖



圧倒的な体積で溜まった油を吸着





BTCCSメンテナンスキットS

約1ヶ月分の消耗品が入った メンテナンスキット

- ●バイオタブレット×2 ●キレートカオス(250g)×1
- ●油だけ吸うたろうBag×4

オープン価格



BTCCSシステムは水面に半分以上 浸かることで効果を発揮します。 フェンス 上部から水面の高さが150nn 以上ある場合、水に浸からないため 本体を別注で作製させていただきます。

ファースト・グリストラップクリーナー

二酸化チタンの力で臭いの原因付着を持続的に防止する グリストラップ用洗浄消臭剤。

アパタイト被覆二酸化チタン配合。固まった油を乳化させて、清掃作業をラクにします。



オープン価格

- ■容量/1ℓ·20ℓ
- ●脂肪酸アルキロールアミド ●ラウラミドプロビルアミンオキシド
- ■ポリオキシアルキレンアルキルエーテ ●アパタイト被覆二酸化チタン

〈液性〉●弱アルカリ性



効果が持続

アパタイト被覆二酸化チタン配合で、グリスト ラップや配管の臭いの原因となる油汚れを付 着しにくくします。

掃除時間を短縮

固まってしまったクリストフップ内の油を柔ら かくするので、掃除時間を短縮できます。

2度洗い不要

グリストラップ内に本剤をまんべんなく行き 渡るように入れてください。デッキブラシなど でかき混ぜた後、壁面の汚れを同時に落とし てからホースで水を注ぐだけ。



アパタイト被覆 二酸化チタンの有効性



アパタイトが臭いや汚れの原因となる細菌 や有機物質を吸着します。



二酸化チタンの作用により、吸着した物質 を分解・無害化します。



アパタイトの吸着能力が回復し、再活動を

グリストラップ専用不快害虫忌避スプレー

いやな不快害虫を寄せつけない! 環境にも配慮した高い安全性。

抗菌成分によりグリストラップ特有の不快な悪臭を軽減!

オープン価格 ■容量/500㎖

〈用途例〉

●グリストラップの不快害虫忌避・消臭・抗菌 〈成分〉


■エタノール●水●界面活性剤●カプサイシン(唐辛子エキス)●カラシ抽出物 - ●天然植物エキス抽出物 -

○よもぎ ○どくだみ ○緑茶 ○茎茶 ○能符 ○朝鮮人参葉炭化 ○山椒葉炭化 ○檜地下茎 ○菖蒲葉 ○びわ葉 ○ボウフウ ○ダイオウ ○月桃





すくいん棒







グリストネット

グリストラップ・ ストレーナ用水切り袋。

●簡単にセットするだけで、細かい ごみまでキャッチします。 ●ダブルラッセル編みなので、伝線 しづらく、水切れも良好です。

●取り出して捨てるだけなので、

間がかからずいつも清潔です。

- ●♀サイズ 定価 ¥1.000
 - ●Mサイズ
- 定価 ¥1,300 ■サイズ/ ■材質/ボリエステル
 - ■材質/ボリエステル

 - 定価 ¥1,500
 - ■材質/ボリエステル




コーナー部分まですくえます。 ●柄が長いから楽な姿勢で作 業ができます。



定価 ¥6,800 ■サイズ/ W65×L140×H1,200mm

定価 ¥9,800 ■サイズ/ W180×L200×H1,200mm



[不快小動物忌避剤]

(POTタイプ)

オープン価格

■容量/100g

〈液体タイプの使用方法〉

急性毒性試験(LC50値) 経口毒性試験(LD50値)

ヒ素・重金属類溶出試験

○唐辛子エキス

〇カラシエキス

変異原性試験(エームス試験)

■効果期間/液体タイプ:約1~2週間

POTタイプ:約3~4週間

直接散布型

(液体タイプ)

オープン価格

■容量/500m @

を暗霧したボール紙などを食品袋の間に挟むと効果的です。 ※散布後はカラシ抽出物の影響によりワサビ臭がしますが、時間の経過と共に低減します。

数値が高い程、毒性は低い

数値が高い程、毒性は低い

陽性だと発ガン性の可能性あり

◇屋根裏や壁、床などの小動物の通り道、侵入経路に10~30cc/㎡を目安に散布してください。1~2週間以内の定期的な散布を行ってください(最初の使用開始から10日間は、毎日散布してください)、糞などか多い場所、出入口を重点的に散布してください。食品など定期的に見かけるポイントには、本製品を噴霧した布で覆うか、本製品

公的データにて高い安全性が証明されています

13種類の植物エキスで構成

○よもぎエキス ○どくだみエキス ○緑茶エキス ○茎茶エキス ○熊笹エキス

○びわ葉エキス ○ボウフウエキス ○ダイオウエキス ○月桃エキス

≪ネズミいや~ン!はさらに≫

〇朝鮮人参葉炭化エキス 〇山椒葉炭化エキス 〇檜地下茎エキス 〇菖蒲葉エキス

人体に影響をおよぼすと素や重金属類が含まれているかどうか 検出されず

15種類の植物エキスで構成



付属品 スプレー空容器 500㎡

10,000mg/kg以上

陰性(問題無し)

直接散布型

(液体タイプ)

オープン価格

■容量/4ℓ

■入数/4本

壁や床に直接散布するだけ寄りつかない環境をつくる!

壁や床に直接散布するだけで効果テキメン!植物性エキスを使用した安全性の高い製品です。殺虫剤ではありませんので、 死骸も残りません。嬉しい抗菌・防カビ効果付き(液体タイプのみ)!



置き型 (POTタイプ) 定価 ¥1,500



直接散布型 (液体タイプ)

定価 ¥12,000 ■容量/4ℓ ■入数/4本



付属品 スプレー空容器 500㎡

〈液体タイプの使用方法〉

〈阪体ラオノン(原本力)本/ ・昼根裏や壁、床などの虫の通り道、侵入経路に10~30cc/㎡を目安に散布してください。1~2週間以内の定 期的な散布を行ってください(最初の使用開始から10日間は、毎日散布してください)。糞などが多い場所、出入口 を重点的に散布してください。食品など定期的に見かけるポイントには、本製品を噴霧した布で覆うか、本製品を噴 霧したボール紙などを食品袋の間に挟むと効果的です。

〈POTタイプの使用方法〉

■効果期間/液体タイプ :約1~2週間 POTタイプ:約3~4週間

	公的アーダにて高い安全性が証明されています						
急性毒性試	験(LC50値)	数値が高い程、毒性は低い	10,000ml/l以上				
経口毒性試験	験(LD50値)	数値が高い程、毒性は低い	10,000mg/kg以上				
変異原性試験	験(エームス試験)	陽性だと発ガン性の可能性あり	陰性(問題無し)				
レ表・舌全屋	精液山試除	人体に影響をお上げオレ表や重全屋箱が今まれているかどうか	給出されず				



《成分》Tタノール 界面活性剤 水 天然植物Tキス抽出物(よもぎ どくだみ 緑茶 茎茶 能笹 朝鮮人参葉帯化 ソルガーニン かって回ばに呼いかい人が心はかニットが回しかいというというという。また、また、また、だに、対峙ナルシャルといい 山樹葉茂化(徐地下茎、直端葉、ぴわ葉、ボウラウ、ダイオウ、月桃)、カブサイン)(唐ギアニキス)、カラン抗出物 〈使い方〉袋から中身を出して対象となる場所に設置してください。グリストラップ等で使用する場合は付属の吊り下げ用

《効果期間》間封後、約3~4週間(効果持続期間は使用場所・環境によって異なります)

ダニいや~ン!

[ダニ忌避剤]

タタミやカーペットに 直接散布するだけ、 ミントパワーで寄せ付けない!

ダニは暖かく湿った場所を好むため、6月~9月の高温多湿の時期 が発生のピークとされます。放っておくと夏季だけでなく、1年を通 じて増殖し続け、人体に悪影響を及ぼします。死骸や糞は鼻や口か ら侵入し、アレルギー性喘息や鼻炎、小さなお子さまにはアトピー 性湿疹や喘息などを引き起こすことがあります。ダニいやーン!は ダニを寄せ付けないため、死骸も残らず清潔な環境を作ります。

14種類の植物エキスで構成

○よもぎエキス ○どくだみエキス ○緑茶エキス ○茎茶エキス ○能符エキス ○朝鮮人参葉炭化エキス ○山椒葉炭化エキス ○檜地下茎エキス ○菖蒲葉エキス ○びわ葉エキス ○ボウフウエキス ○ダイオウエキス ○月桃エキス ○ミントエキス





オープン価格 ■容量/500ml ■入数/20本

(液体タイプ)

数値が高い程、素性は低い

数値が高い程、毒性は低い

陽性だと発ガン性の可能性あり

オープン価格 ■容量/4ℓ ■入数/4本

直接散布型

付属品 スプレー空容器 500ml

10 000mg/gly F

10,000mg/kg以上

陰性(問題無し)

〈使用方法〉

争性素性試験(I C50値)

経口毒性試験(LD50値)

変異原性試験(エームス試験)

---布団、カーペット、車内などダニがいそうな場所に1週間に1回程度スプレーしてください。カーペットや 公的データにて高い安全性が証明されています

ヒ素·重金属類溶出試験	人体に影響をおよぼすヒ素や重金属類が含まれているかどうか 検出されず
Way.	
ペットカ	は所におススメ! がいる部屋、タタミ、布団、カーベット、車内などダニがいそうな 散布してください。ダニを寄せ付けない環境をつくり出します。
場別に	取物のとください。ターを奇せ内のない境場を入り出します。
C. All	

ボウフラいや〜ン

[不快害虫孵化抑制剤]

成虫になるその前に 不快害虫発生の元を絶つ!





《成分》植物油 アリルイソチオシアネート 非イオン系界面活性剤、リモネン ※アリルイソチオシアネートとはワサビやカラシなどの アブラナ科の植物に含まれる辛味成分です。


〈使用方法〉

■雨水などの水たまり 約10ℓあたり10mℓ入れてください。

※キャップをしたまま、本品を良く振って液を均一に してから使用してください。
※状況に応じて入れる量を変更してください。



■容量/100ml



※入れた直後にワサビの強い刺激臭がします。 本品を入れる際やかき混ぜる際は顔を近付け ないでください。



鳥いや~ン! [不快害鳥忌避剤]

鳥を寄せ付けない環境をつくる。 店舗・工場・ビル・マンションなどの 糞害問題を簡単、安全に解決!!

防虫・防鼠

Point.1 鳥が近寄らない忌避効果

鳥類が嫌う匂いの効果で帰巣本能に働きかけ、逃げ出す環境をつくります。 定期的に使用することで寄り付かなくなり、長時間の効果があります。

Point.2 鳥に直接危害をあたえません

電撃や鋲のように危害を与えることではなく、匂いによる忌避のため 動物愛護の観点からも安心して使用できます。

Point.3 美観を損ねない鳥対策

液体を噴霧するだけの簡単施工。 従来のネットなどを貼る対策に比べて、美観を損ねることがありません。

Point.4 人や動物に優しい天然成分使用

健康を害する恐れのある化学成分を一切使用していないので、 安心・安全です。

Point.5 使用する場所に応じて選べる2タイプ

手軽に使えるスプレータイプと広範囲の施工に便利な詰め替えタイプを ご用意しました。

高い所や広範囲の噴霧に最適



蓄圧式噴霧器マルチスプレイヤー

- ●タンク容量 ●ホース長
- 1.8m ●ノズルパイプ長 610mm
- ●ノズル形状
 - **扇型拡散ノズル**

●別売品

•延長ノズルバイブ310mm ・ストラップ ※追加バイブは1台あたり1本までです。 それ以上の延長は圧にバラつきが

烏類飛来忌避剤

定価 ¥3,360 ■容量/250ml ■入数/24本

スプレータイプ

定価 ¥29,600 ■容量/1.8kg ■入数/2本

詰め替えタイプ

鳥いや~ン!の使用方法

止まることが多い手摺、間仕切り壁、ベランダ、窓枠の上に 集中的にスプレーしてください。





使用する場所に応じてノズルを 選んでください。



安全弁から「プシュー」と言う音が

でるまで加圧してください。



散布をします。霧の勢いが弱くなれば 再び加圧してください。

噴霧後、強い匂いが1~2日残るため、屋内での使用は推奨しておりません。

- ●効果期間:約2~3日(学習効果がでるまで使用を続けてください。)
- ●対象の黄や巣を完全に撤廃した後にご使用ください。 ●モルタル、木製枠など吸い込みの多い材質に噴霧するとシミの原因になる場合があります。
- ●近くに餌場、遊び場、巣(卵・ひな等)がある、対象の糞尿(匂い)が残っている 長年住みついていたり忌避剤噴霧後、雨が降った時などは効果が出にくい場合があります。


●清掃、噴霧作業時はマスク・防護メガネ等の着用をおすすめします。


フライキャッチャーECO

モダン照明のようなシンプルなデザイン。 レストラン、オープンキッチン等の店内スペースにも設置

できるデザイン。高い捕獲能力と簡単操作で人気です。

- ●捕獲構造は、一般の粘着シートとは まったく異なる"カートリッジ式" ●粘着面は常に新しく、60日間持続。
- 捕獲後、虫が飛び勤る危険はありません。
- 定価 ¥45,000 ■サイズ/W480×D181×H382mm
- ■重量/3.1kg ■電源/100V 50/60Hz
- ■消費電力/40W ■ランプ/15W×2本
- ■カートリッジ交換サイクル/60日 ■捕虫面積/ロール全長:401.3cm×





スペクトラ

- ●人に優しく、虫には効果的な紫外線 発光・捕獲のカバー構造。
- ●より少ないエネルギーで誘引力を高め たロソランプ
- 定価 ¥28,800
- ■サイズ/W519×D68×H164mm ■重量/1.77kg
- ■電源/100V 50/60Hz ■消費電力/36W
- ■ランプ/36W×1本 ■捕虫面積/410mm×100mm

よりコンパクトで、高い捕獲力!

36Wの電磁バラストが、より高い効率を実現。 紫外線を最大限に放出し、飛来昆虫の捕獲率を上げ、



捕虫紙 (30枚入) 定価 ¥15,000

消毒マットfabric (15枚入)

靴底に付着している細菌・ウイルス・カビの 持ち込み、汚染拡大シャットアウト!

定価 ¥25,000

- ■サイズ/850x700mm ■重量/300g ■材質/表 / PP 裏 / PET ■カラー/青 ■厚み/6mm
- 「より高度な衛生管理を必要とする食品加工場」 ●製造室●梱包室
- 「給食会社」「老人福祉施設」「病院」など ●高度な衛生レベルを求められる現場に ●床のドライ管理をしている現場に


●マットの厚みを抑えたい現場に



脱着が簡単な

面ファスナー





消毒マットHard (セット)

マットの中に入った消毒液が足元を直接洗浄。食品工場や飲食店の厨房、



●靴底の「洗浄」「除菌」を求められる現場に



消毒マット





油だけ吸うたろう

●マット交換の頻度を抑えたい現場に ●靴底の汚れ除去が必要な現場に

飲食店の厨房、加工場や スーパーマーケットの バックヤードに


フライヤー等の調理機器前、ホールの 入口などへ設置し、油汚れの拡散抑止 転倒等の労災事故削減に役立ちます。




■吸油量/474m2/シート ■入数/80シート(ロールタイプ)

〈特性〉●吸油









オイルグリップ・ネオ





- 発生した油を確実に吸収・保持 店内への油の持ち出しや バックヤードの油膜が減少
- ●吸収した油・液体をマット自身に保持。
- ●表面は、ほつれや毛羽が立ちづらく、重量物や台車が通過して も変形せず、長期間の使用が可能。 ●表面はグリップ力があり、滑りにくく、転倒事故を防止。
- 薄く段差が少ないので、重量物台車もスムーズに運搬が可能。

- ■サイズ/W90cm×D30.5m ■厚み/2mm
- ■吸収量/約49ℓ/巻(約1.8ℓ/㎡)
- **(特性)** ●吸油●吸水



油とりフロアシート



表面が平滑で平面な床にのみ設置可能。 薄いシートのため、カートやスイング ドアに引っかかりません。

抜群の吸油速度で油汚れを除去 1歩で82%、3歩で98%の スピード吸油。

飲食店やスーパーマーケットにおける厨房床からの 油汚れ拡散対策に!店舗の美観向上と油汚れによる 転倒事故対策を両立します。

オープン価格

■入数/5枚入り ■サイズ/900×600cm

〈材質〉●パルプ●合成樹脂フィルム ●アクリル系粘着剤●ボリエチレン

●セラミックタイル●鏡面仕上げの石材など

irst check 77-21-51-29!

安全に、瞬間消臭!業務用消臭剤!

生活臭の3大悪臭であるアンモニア・アミン類、硫 化水素、メチルメルカプタンすべての悪臭に高い 消臭効果を発揮し、ヤシやだいこんをはじめとする 植物由来の成分で安心してお使いいただけます。

- ●即効性に優れ、いやな臭いを瞬間的に消臭
- ●ヤシやだいこんをはじめ、植物由来の成分が消臭効果を発揮
- ●「さわやかミントの香り」と「無香タイプ」の2タイプをご用意
- ●公的機関で試験済だから安全

First Check!





さわやかミントの香り



●室内●タバコ●ペット●生ゴミ ●トイレ●カーテン●ソファー ●カーペット●衣類●車内●おむつ

(田淦伽)

(特性) ●消臭効果●除菌効果●天然素材

全てを消臭しない

'効果がある"とは

定価 ¥1.100 ■容量/300mℓ ■入数/12本

スプレータイプ

クラッシュボトルタイプ

定価 ¥6.400 ■容量/4ℓ ■ λ数/4本




生活臭の3大悪臭 すべてに対応します!

●アンモニア・アミン類 … 魚臭、糞尿臭

「3大悪臭とは〕

- ●硫化水素 ……… 卵腐敗臭
- ●メチルメルカプタン … 玉ねぎ腐敗臭

●病院·老人ホーム ●トイレ ●生ゴミ ●冷蔵庫 ●ペット ※発生源別の臭いも、3大悪臭の組み合わせです。 アンモニア・アミン類+硫化水素 +メチルメルカプタン



- ●空間に向けて噴霧してください。(室内、タバコ、ペット、調理後の臭いなど)
- ●臭いの元に向けて噴霧してください。(生ゴミ、トイレ、おむつの臭いなど)
- ●その他、布製品に噴霧してください。(カーテン、カーペット、ソファ、衣類の臭いなど) 【洗濯のすすぎ時に適量入れて、消臭することも可能です】
 ※シミになる恐れもありますので、あらかじめ目立たない場所で試してからで使用下さい。

●植物抽出物(ペタイン化合物) ●エタノール ●ミント香料

※無香タイプにミント香料は含まれません。

ファースト・バイオチェック!S

バイオの力で消臭+防臭効果!

タンニンで速攻消臭!バチルス菌で防臭効果が持続! 悪臭の原因を無害物質に変える!環境にも優しい!



スプレータイプ

オープン価格 ■容量/500mℓ

■入数/20本



●臭いの原因となる対象物に噴霧してください。

クラッシュボトルタイプ

■容量/4ℓ ■入数/4本

有用微生物で



自然界にも多く存在し、納豆菌の仲間であるパチルス菌を主とした有用微生物の働き により、持続性のある防臭効果を実現!悪臭の原因を分解し水や二酸化炭素などの無 害物質に変換するため、環境にも優しく有害物質は発生しません。

畳や押入によく見られるアオカビと浴室などに見られるススカビへの抗菌性を調査 した結果、ともにカビの繁殖を抑制している様子を確認。【30℃で3日間培養】







(日本食品分析センター)

急性経口毒性試験 …**毒性なし**,

眼刺激性試験 …刺激性なし

··異常なし

●有用微生物(納豆菌同属)●タンニン(柿抽出水溶液)●エタノール●ミネラル水

●生ごみ●トイレの便器、カベ、床●施設内のカーペットやカーテン、天井、ソファ ●喫煙所内の設備●ベットのケージ内や排便場所、他ベットショップ各設備●車の座席、エアコン ●廃棄おむつ●シーツ・布団・枕●エアコン●排水溝

ファーストチェックPOT

デザイン性が高く場所を選ばないフレグランス、 しかも大容量でしっかり長持ち

選べる3種の香り





グリーン系の香りもあり、フレッシュで爽やかな空間に。



森の中で木漏れ日を浴びながら森林浴をイメージした

清々しい香りです。気持ちよくリラックスできる空間に。

オープン価格

■容量/450g ■入数/36個 ■使用目安/8~10畳(13~15㎡) ■有効期限/約6カ月(使用日安·有効期間は部屋の密閉状能・温度など使用条件で異なります。)

●香料※無香タイプには香料は含まれません。●植物性消息剤●エタノール●吸水性樹脂●水 (特性) ●消臭効果

●ホテル(ロビー・部屋・トイレ)●病院●介護施設など(トイレ)●スーパーなどの商業施設(トイレ・バックヤード) ●飲食店(トイレ)●動物病院●トリミング施設※動物が直接触れない場所など



植物性の消臭成分がいやな悪臭をすっきり消臭します。 無香タイプで白然か空間を



【消臭効果】

即効性に優れ、いやな臭いを顧問的に消臭します。また、3大悪臭と言われる悪臭成分全般に高い消臭効果がありますので、効果を確実に体感していただけます。ホテルや介護現場、スーパーのパックヤードなど、1本で様々な臭い(タバコ・汗・生ゴミ・ペット・使用済みのおむつ)を解決します。

【植物由来の成分】

ヤシやだいこんをはじめ、植物由来の成分が消臭効果を発揮します。

公的機関(日本食品分析センター)で行った、経口毒性試験の結果では、LD50値は上限の20ml/kg以上とい ら結果を得ています。安全性の面でも、安心してご使用いただけます。

(特性) ●防力ビ効果●防藻効果●抗菌効果

●浴室・トイレなどのタイル目地、コーキング部分

エアコンなどの空調設備●車両の内装

※カビが発生しやすい合成樹脂、合成レザ

オープン価格

イソチアゾロン系抗菌剤、酢酸

〈用途例〉

●台所●窓●壁●畳●下駄箱

ゴム、金属、木質などの堅い部分にも使用できます。

ファースト・防カビコート 目地・コーキング用

[業務用防カビコーティング剤+防藻・抗菌]

目地・コーキングにカビを寄せつけない!

有機化学物質系の複合合成剤(世界の多くの公的機関で効果を得たものを使用)で、細菌や真菌(カビ)の細胞壁だけを破壊し、タ ンパク質やDNA合成を阻害し続けます。

●シロキサン結合による優れた耐久性

シロキサン結合は、ガラスや石英などの無機物と同じ構造で、有機ポリマーの主鎖であるC・C結合やC・O結合よりも結合エネルギーが非常に大きいものです。 そのため、200℃という高温になってもその結合が壊れることがなく、化学的に安定しており、耐熱 性、耐候性に優れているのです。シロキサン結合により、対象面に塗布する事で作られた被膜は、強い結合力により長期間効果を持 続させることができ、簡単に剥げ落ちる事無く、耐熱性も高いのでお湯にも流れ出る事がありません。

●撥水性による高い防汚効果

コート剤を塗ることでその対象物の表面に被膜が出来ると、その箇所は高い撥水効果が生まれ、汚れが付着するのを緩和します。

1カ月後

約400種類の菌に対応

JIS規格での防力ビ効果試験は5菌以上に効果が あればよいとされていますが、一般建築物から検出 される菌の数は80種類近くあります。ファースト・ 防カビコートでは防カビ効果試験5菌はもちろんの こと、約400種類の菌に効果がある事が証明され、 強力な防力ビ(抗菌)効果を発揮します。

長期持続性を実現

防力ビ効果期間は1年~3年を実現。水や温水に溶 出しにくい成分のため、長期間の効果持続が確認 されています。

※環境によって効果期間は異なります。

泡で出るスプレーを

で使用ください

マスクを必ず着用してください。

泡スプレー希釈ボトル

オープン価格

■容量/500ml

通常使用倍率20倍

※ミストを吸入しないよう。

未処理

使用される成分は非流出系の複合合成有機物で、世界の多くの公的機関で 許可を得ているもののみで構成されており、高い安全性を実現しています。

ファースト・防力ビコートを塗布した方は菌の存在が全くない

カビ抵抗性試験結果

添加するだけで長期にわたり防力ビ効果を持続 【住宅の内外壁、クロス糊、壁材、日本壁、タイル目地材】

ファースト・ミル インナー

水性塗料やコート剤等、各素材の総重量に対し2%を添加し、よく撹拌してから仕上げてください。

〈成分〉 ●メチルスルフォニル ●テトラクロロ ●ビリジンなど

〈用途例〉●食品工場●冷凍倉庫●医療施設●ショッピングセンター ●レジャー施設●マンション/戸建住宅

ファースト・ミル インナーの使用場所

衛生管理の厳しい食品工場などの施設において、塗料に添加して塗布する事で長期間 にわたって微生物抑止を図れます。高い湿度の影響を受ける施設でもカビの発生を防



内外壁の水性涂料



First Mil-inner

First Mil-I

添加タイプ

オープン価格

■容量/10





ファースト・ミル エスの使用場所

(効果持続期間) ●約3カ月 ※環境や施丁方法によって異なります。

噴霧タイプ

オープン価格

■容量/4ℓ ■入数/4本

ファースト・ミル エス

噴霧するだけで、約3カ月程度の阻止効果

きる場合は、次亜塩素酸や洗剤などで落としてから使用した方が効果的です。

地下室など建物の構造上、湿気が多く集まる場所に直接噴霧することで微生物の発生を防 ぎ、衛生的な環境を維持します。また消臭効果もあり、ダストボックス周辺や汗、有機物によ る臭気を抑止します

使用時は良く振ってからご使用ください。白い沈殿物がある程度混ざらないと効果が著しく低下する恐れ

があります。該当箇所に1㎡あたり40~50cc程度を目安に噴霧してください。カビや汚れなどが目視で

〈用途例〉●ビル、マンション●医療/介護施設●食品工場●スポーツセンター●温浴施設●畜産施設

防力ビ

簡単、強力に力ビー細菌・藻をシャットアウト!

添加、噴霧するだけで微生物の発育を

持続的に阻止します。

ファースト・ミルは使用場所、

使用方法に合わせて選べる

2タイプ。

高効果

JIS及びMIL変法による

試験にて立証されています。

湿気の多い悪い環境下でも

長期間の阻止効果を持続。

高安全性

各種検査を行い、高い安全性

が確認されています。

広スペクトル

JIS・MIL変法検菌を含む

多くの微生物に有効です。



(成分)●ジメチル●フェニル●スルファミト






















水まわり清掃のパートナー これでしっかり抗力ビ・除菌!

カビや細菌を除去し繁殖をシャットアウト 水まわりの頑固な汚れも落とし、金属面の 光沢が復元! ※カビ落としではありません



■成分/カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、

(用途例) ●水場まわり●浴室・浴槽●シャワーカーテン

〈特性〉●弱酸性●抗力ビ効果●除菌効果

ファースト・フォーミングクリープ

[塩素系高発泡洗剤]

未処理

泡の力で汚れに強力密着

面倒なこすり洗いの作業負担を軽減します 次亜塩素ナトリウムの力で洗浄と同時に除 菌効果も抜群です。







■容量/5kg ■入数/3本 ■成分/水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ソーダ、 珪酸塩、界面活性剤 ■液性/強アルカリ性

(特性) ●アルカリ性 ●洗浄効果 ●除菌効果 ●漂白効果 ●消臭効果●カビ除去●ヌメリ除去

(用途例) ●厨房設備●水場まわり●グレーチング

オープン価格

オープン価格 ■容量/500ml

泡スプレー希釈ボトル

SELECTE


防虫・防鼠 / マッ

極薄で手にぴったりフィット、 細かな作業に最適です。

食品加工、給食関係、水産加工業、 クリーン産業など幅広い分野で活躍します!

オープン価格

- ■素材/合成ゴム(NBR) ■入数/1箱100枚入×30箱(3.000枚)



フジソフトサージカルマスク 3PLY

オープン価格

- ■入数/1箱50枚×60箱(3,000枚)
- ノースピース:極脂性 耳ひも(平ひも外付け):ポリウレタン



耳への負担を和らげる、幅の広く、 やわらかな平ゴムを採用!

フジポリエプロン ロング袖付 ブルー

- ■本体サイズ/レギュラー 約W175×H95mm
- ■材質/本体:ボリプロビレン不織布

調理、食品加工、食器洗い、水まわり・洗浄・

汚れ作業、魚・野菜・冷凍食品の運搬など

3層構造と高品質フィルターでしっかりガード!

※粉つきもございます

オープン価格

- ■入数/200枚(25枚×8箱)
- Mサイズ
- ■サイズ/W960×H1,080mm ■重量/30g
- ■中籍S/W320×D185×H120mm

幅広い作業で活躍します。

- ■外箱S/W515×D385×H335m Lサイズ
- ■サイズ/W1,150×H1,270mm
- ■重量/36g
- ■重里/30g ■中箱S/W380×D185×H120mm
- ■外箱S/W510×D390×H395mm

フジネオペーパータオル 中判サイズ

環境にやさしい吸水性に優れた再生紙 (新聞・雑誌などの古紙)100%を使用。

オープン価格

- ■入数/1束200枚×40束(8,000枚)
- ■サイズ/H225×W220mm
- ■材質/再生紙100%
- ■厚さ/26g/㎡
- ■中袋S/W220×D110×H50mm

スーパーポリグローブ ブルー

※ホワイトもございます

フィット感を強める形状と 滑りにくいエンボス加工で 細かな作業でも安心して使えます

食品の盛りつけ、介護、ペンキ塗り、

オープン価格

- ■材質/ボリエチレン
- ■カラー/ブルー ■入数/1箱100枚×40箱(4,000枚)

薬品取扱いやバイオ関連等の作業に

- · 全長280mm、手のひら回り221mm、中指の長さ74mm ・ 全長280mm、手のひら回り230mm、中指の長さ80.5mm ・ 全長280mm、手のひら回り258mm、中指の長さ84mm

フジモブキャップ

ソフト&軽量。圧迫感がないので 長時間作業もらくらく。 使い捨てだから、衛生的です。

オープン価格

- ■カラー/ホワイト、ブルー、ビンク



フジスーパーカウンタークロス 厚手

吸水性、耐久性に優れた不織布ふきん。

オープン価格

- ■材質/レーヨン70%、PET30%
- ■カラー/ホワイト、ピンク、ブルー、グリーン ■入数/1箱60枚×6箱(360枚)
- ■サイズ/35×60cm
- ■中箱S/W305×D180×H145mm



タオルペーパーケース 300

清潔感のあるステンレス製ケース。

定価¥5,200

- ■品番/YE-02L-SA
- ■入数/10個入
- ■サイズ/W261×D134×H134mm
- ■重量/約0.8kg ■材質/ボディ:ステンレスへアーライン仕上げ、 サイドプレート:ABS
- ※壁面3ヵ所に穴開け後、付属カールプラグ+ビスによる取付けとなります。



クリアブルー

食品現場で使用するポリ袋にもこだわりを!

食品加工・食品調理現場、 厨房・給食施設等で

食品の一時保存に最適!

※ご使用後はゴミ袋としてもお使いいただけます

内容物が判別しやすい透り感息

2カラーで分別できる 安小感



青透明

F-41

透明 F-43

The Long (E43)

規格袋

450 10HZ

4

TOTAL DEPOSIT CF-930

45ℓ オープン価格





F-71

透明 F-73

70ℓ オープン価格

品番	色	厚み	サイズ	入数	JAN
F-41	青透明	0.025mm	ヨコ 650×タテ 800mm	10枚×60冊	101907
F-71	青透明	0.030mm	ヨコ 800×タテ 900mm	10枚×40冊	101921
F-91	青透明	0.040mm	ヨコ 900×タテ 1000mm	10枚×20冊	101945



青透明 F-91

透明 F-93

90ℓ オープン価格

品番	色	厚み	サイズ	入数	JAN
F-43	透明	0.025mm	∃コ 650×タテ 800mm	10枚×60冊	101914
F-73	透明	0.030mm	ヨコ 800×タテ 900mm	10枚×40冊	101938
F-93	透明	0.040mm	ヨコ 900×タテ 1000mm	10枚×20冊	101952



衛生設備・器具

トライアングルキャリー

3つの点を結んだ三角形に着目。

円周の外にキャスターを取り付けているので、安定性があり、 またアルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。

キャスター:ø50mm	(ゴム、	自在車3ヶ、	S2ヶ付
-------------	------	--------	------

-
●TCC18 ······定価 ¥12,800 φ285(内寸)×141m
●TCC30 ······定価¥12,900 φ305(内寸)×141m
●TCPG35 ·······定価¥12,900 φ330(内寸)×141m
●TCP45 ······定価¥12,900 φ345(内寸)×141m
●TCPG45 ·······定価¥13,100 φ360(内寸)×141m
●TCP60 ·······定価 ¥13,100 φ370(内寸)×141m
●TCP70 ·······定価 ¥13,100 か400(内寸)×141m

キャスター: か75mm (ゴム 白在車3ヶ S2ヶ付)

1 「ハブ ・ゆうつ(コム、日江千つ)、5とり19/	イイスターゆりの((144))
●TCC18 ·······定価 ¥12,800 φ285(内寸)×141mm	●TCP90 ······定価¥14,100 φ430(内寸)×171㎜
●TCC30 ······定価¥12,900 φ305(内寸)×141㎜	●TCPG90 ·······定価 ¥14,200 φ440(内寸)×171㎜
●TCPG35 ·······定価¥12,900 φ330(内寸)×141㎜	●TCB65 ·······定価¥14,200 φ450(内寸)×171㎜
●TCP45 ······定価¥12,900 ø345(内寸)×141㎜	●TCP120 ·······定価 ¥14,300 φ475(内寸)×171㎜
●TCPG45 ······定価¥13,100 ø360(内寸)×141㎜	●TCPG130 ······定価¥14,300 φ500(内寸)×171㎜
●TCP60 ······定価¥13,100 φ370(内寸)×141㎜	●TCP140 ·······定価¥14,600 φ515(内寸)×171㎜
●TCP70 ······定価 ¥13,100 φ400(内寸)×141㎜	●TCP560 ·······定価¥14,900 φ560(内寸)×171㎜
●TCPG70 ·······定価¥13,400 φ410(内寸)×141㎜	●TCP610 ·······定価¥15,400 φ610(内寸)×171㎜

On Cap

トライアングルキャリー フリーサイズ

保管、移動が最小スペースで楽にできます。

●TCF小······ ·定価 ¥17,000

φ330~φ370(内寸)×141mm(4段階) キャスター: φ50mm (ゴム、自在車3ケ、S2ケ付)

●TCF中······ …定価 ¥17,300

φ400~φ460(内寸)×141mm(6段階) キャスター:φ50mm(ゴム、自在車3ケ、S2ケ付)

··定価 ¥19,300 ●TCF大·······

φ450~φ510(内寸)×171mm(6段階) キャスター:φ75mm(ゴム、自在車3ケ、S2ヶ付)





※ステンレス304製ビスと蝶ネジで6段階、4段階のサイズ調整ができます。※キャスターφ75mmを10台積み重ねて高さ470mm。

オールステンレス ニュートライアングルキャリー フリーサイズ (SUS304製)

すべてステンレスで作られたトライアングルキャリーです。 ステンレスの中でも特に品質の高い 「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特長で、 製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。

●SNTF小……定価 ¥28,000

φ300~φ415(内寸)×123(81)mm キャスター:ステンレスφ50mm(ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付)

··定価 ¥31,000

φ410~φ525(内寸)×149(100)mm キャスター:ステンレスφ75mm(ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付)



※サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更でき、キャスターも自由に選択できます。

ガード付ステンレス三角台車 ペール用

ステンレス三角台車 ペール用

キャスター:ø50mm (ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付)

●SIC-G35 ·····定価 ¥19,600

●SIC-G45 ·····定価 ¥20,700

φ365(内寸)×110(80)mm ●SIC-70 ······定価 ¥20,700

●SIC-90 ·······定価 ¥21,800





キャスター:ø50mm

(ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付)

●GSIC-45 ·····定価 ¥37,200

●GSIC-60 ·····定価 ¥38,300 ●GSIC-70 ·····定価 ¥39,400



ステンレス三角台車に ガードが付き安定性を高め、 移動をさらに楽にしました。



プラス定価 ¥6,000 プラス定価 ¥3,000

φ75mmへ変更 プラス定価 ¥7,500

ステンレス三角台車 寸胴用

キャスター:050mm

(ゴム、ナイロン、自在車3ヶ、S2ヶ付) ●SIC-33(33cm用) 定価¥19,600

●SIC-36(36cm用) 定価 ¥20,700 φ365 (内寸)×110 (80) mm

●SIC-39(39cm用) 定価 ¥20,700

●SIC-42(42cm用) 定価¥21,800

プラス定価 ¥3,000

●ステンレスキャスター: φ50mmへ変更 プラス定価 ¥6,000

●ステンレスキャスター: の75mmへ変更

|ザル置台用 トライアングルキャリー 🕕 🕝 🙃

水切りに最適!!

定価 ¥34,600

φ487(内寸)×540mm キャスター:φ50mm (ゴム、ナイロン、自在車4ケ、 S2ヶ付)

ザル置台部分:ステンレス304 使用:ザル#50 (φ512×342mm)



缶きちキャリー

床面に直接置かず 清潔に保たれます。

定価 ¥15,000

260 (240)×260 (240)×135 (105) mm·φ275mm (内寸) キャスター:φ50mm (ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付) 材質:PP



OAG P

定価 ¥9,300 ※台車と一体で持ち運びができ、 取り外しも簡単です。

缶きちキャリー スチールハンドル付





ごくかるキャリー 扁平缶20L用 1缶用



トライアングルキャリーにガードが付き安定性を高め、 移動をさらに楽にしました。

ステンレスガード:ステンレス304

●GSTCP45 ······定価 ¥28,800

●GSTCP60 ······定価 ¥29,200 ø415(内寸)×310m

●GSTCP70 ······定価 ¥30,000

●GSTCP90 ······定価 ¥34,600 ●GSTCP120 ····定価¥34,800

φ505(内寸)×435mm ●GSTCP130 ····定価¥35,000



BICキャリー ペール用



ペールをいつも衛生的に設置、移動できます。

●角ペール45ℓ用 定価¥18,200 316×329×135(106)mm キャスター:φ50mm

(ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付) ●角ペール60ℓ用 定価¥18,400

321×334×135(106)mm キャスター: φ50mm (ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付)

●角ペール80ℓ用 定価¥19,800 361×374×160(131)mm キャスター:φ75mm (ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付)



缶きちキャリー ステンレス304ハンドル付





定価¥18,700

H785mm

●この誌面に掲載されている商品の価格には消費税は含まれておりません。

●ステンレスキャスターø50mm プラス ¥6.000

ごくかるキャリー 一斗缶用



カラーAP台車 一斗缶用



アルミアングルキャリー 2缶用



510 (500) ×253 (245) ×134(108)mm

キャスター:φ75mm (ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付)



ごくかるキャリー BIC#20・BIB#20用



356(305)×312(305)×102(75)mm キャスター:φ50mm(ナイロン・ゴム、自在車4ヶ、S2ヶ付)

●ステンレスキャスターφ50mm プラス¥6,000

アルミアングルキャリー 1缶用

アルミの材質の特徴の 衛生的で低温に強く、 静電気によるホコリの付着もなく、 いつまでも清潔です。

定価 ¥13,000 253(245)×253(245)×134(108)mm

キャスター:ø75mm (ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付)



アルミアングルキャリー 3缶用·補強付4缶用

【3缶用】 定価 ¥15,900 760 (750) ×253 (245) ×134(108)mm

【補強付4缶用】 定価 ¥20,900

506(500)×513(500) $\times 134(108)\,\mathrm{mm}$

定価 ¥8,700

スカート外寸φ40mm専用 レバー色:赤・緑・黄・オレンジ

キャスター:φ75mm (ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付)



ー斗缶用バルブ MWC-40BS



ステンレス製 BIC用 スタンド S BIC No.20

(アジャスター付)

(お選びください)

定価¥62.800

559 (529) mm

H750mm

キャスター:φ50mm

キャスター:φ75mm



ステンレス304 一斗缶ステーション



SIC バッグインコンテナー台車 W型2缶用



SMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付



ステンレス製 バッグインボックス用 スタンド S No.20FC



ステンレス製 BIC用スタンド ハイタイプ SH BIC No.20

定価 ¥28,600 317(311)×317(311)×

388 (320×320) mm

キャスター:φ50mm



■ SMC 一斗缶台車 1缶用



アルミ製スノコ

定価 ¥13,700

250 (245) ×250 (245)

×114(84)mm

キャスター:φ50mm



食品を製造する工場で 水のはねかえりを避ける為 地面から30cm以上の台に乗せて 保管や移動を行ない清潔を保ちます。



●水切ザル47型用 定価 ¥30,800

φ350(内寸)×328(300)mm キャスター:φ75mm(ナイロン、自在車3ケ、S2ヶ付)

●ステンレスキャスター:φ75mmへ変更 プラス定価 ¥7,500

HACCPERキャリー300角用(SUS304製)

食品を製造する工場で 水のはねかえりを避ける為 地面から30cm以上の台に乗せて 保管や移動を行ない清潔を保ちます。



●アシストカラー54型用 定価 ¥41,800 481(475)×357(351)×329(300)mm

キャスター: φ75mm (ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付)

●ステンレスキャスター:φ75mmへ変更 プラス定価 ¥7.500

ステンレス缶スタンド SK-01 角缶用



定価 ¥41.600

400×440×750(水平·400)mm 有効内寸:245×245×355mm

ステンレス缶スタンド SK-02 角缶用キャスター付





定価 ¥66,600

400 (320) ×450 (270) ×815(水平·460)mm

OACOP

OAGO P

On Go P



HACCPERキャリー600丸用 (SUS304製)

食品を製造する工場で水のはねかえりを避ける為 地面から60cm以上の台に乗せて 保管や移動を行ない清潔を保ちます。

●ザルカゴ#30用(HC1-601) 定価 ¥38,300

φ355 (内寸)×629 (600) mm キャスター:φ75mm (ナイロン、自在車3ケ、S2ヶ付) 高さ:上棚602mm 中棚303mm 下棚135mm

●ステンレスキャスター: φ75mmへ変更 プラス定価 ¥7,500

●中棚トレー(HC1-603) 定価 ¥11,000

OACCO

HACCPERキャリー600角用 (SUS304製)

食品を製造する工場で水のはねかえりを避ける為

地面から60cm以上の台に乗せて 保管や移動を行ない清潔を保ちます。

●抗菌食品リスコンテナー小型浅・深用(HC2-602) 定価 ¥54,800

W586 (580) ×D401 (395) ×H629 (600) mm キャスター:φ75mm(ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付) 高さ:上棚602mm 中棚303mm 下棚135mm

●ステンレスキャスター: φ75mmへ変更 プラス定価 ¥7,500



定価 ¥50.600 405×400×725(水平·395)mm 有効内寸:335×330×295·320mm

※バッグイン 中身を片手で ことが出来ま

定価 ¥19.800

●キャスター付 420×415×805(460) m 定価 ¥62,600 キャスター:ステンレスの50m(ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付)

ステンレス缶スタンド ASK-01 角度固定式 角缶用



定価 ¥53.400

定価 ¥27.200

395×420×845(水平·480)mm

400×440×750(水平·400)mm 有効内寸:245×245·355mm

スチール缶スタンド

KC-02 角缶用キャスター付



袋キャリー

定価 ¥30,400 420×270×510~750(130)mm キャスター:φ75mm



オールステンレス袋キャリー

〈ステンレス304〉

※使用済みの 袋をたてて、 まとめて置くのにも

袋キャリー 2袋用

粉袋をいつも衛生的に設置、 移動できます。

定価 ¥50,300

420×510×510~750(130)mm キャスター:φ75mm (ナイロン、自在車6ヶ、S3ヶ付) ハンドル伸縮タイプ



395×420×860(水平·480)mm 有効内寸:245×245×345mm

オールステンレス袋キャリー 2袋用〈ステンレス304〉

定価 ¥63,600

450×510×620(115)mm キャスター:ステンレスの75mm (ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付) ハンドル固定式



スチール缶スタンド KC-10 浅型段ボール用

スチール缶スタンド

KC-01 角缶用



定価 ¥23,000 470×420×805(水平·525)mm

有効内寸:305×325×295mm



スチール缶スタンド KC-14 バッグインコンテナー用





定価 ¥23,000 470×420×805(水平·470)mm 有効内寸:305×325×295mm



445×255×620(115)mm キャスター:ステンレスφ75mm (ナイロン、自在車4ヶ、S2ヶ付) ハンドル固定式

定価 ¥43,800







包丁殺菌庫 [コンパクト包丁殺菌庫]

衛生器具

食品加工場・飲食店の必需品! 洗うだけでは除菌しきれない "菌"を効果的に殺菌します。

食品に直接触れる包丁には、洗浄だけでは 除菌しきれない大腸菌群や黄色ブドウ球菌、 腸炎ビブリオ、サルモネラ菌、カンピロバク ターなど、食中毒の原因となる目に見えない 雑菌がいっぱい! 刃だけでなく見落としがち な柄の部分に潜む菌を効果的に殺菌できる 「包丁殺菌庫」です。



キャビネット内の 殺菌灯から照射される 紫外線で「菌」を効果的 に殺菌します。

スイッチ

パイロットランプ内臓 タイプ採用。電源の ON/OFFが一目でわ かります。



リミットスイッチ 埋め込みタイプなの で故障しにくい!交換

ご使用上の注意

恐れがあります。

●分離、改造は絶対にしないでください。

綺麗な状態を保ってください。



扉取手上部の飾り穴

から殺菌灯の球切れ

が確認できます。 ※光を直視しないで

確認穴



鍵取付ホール

●8本差し(D-8S) 定価¥60.000

■サイズ/W462×D139×H624mm ■重量/8.9kg

最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可

■収納本数/8本+7本(小刀)

■殺菌ランプ/GL-10

本体取付手順



※このとき付属のアース線を必す取り付けてください。



殺菌灯の取替手順 従来の殺菌庫に比べ、わすらわしい殺菌灯の 1)殺菌灯収納部内側のネジ ②殺菌灯収納部を開き、殺菌灯 とグロー球を簡単に交換する ことができます。

衛生的なステンレス仕様。大きな

包丁を掛ける部分と、ペティナイフ

等の小物(刀高45mmまで)を差す

これまで置いているだけだった、ウ ロコ取り、骨抜き、目打ち等もキレ

穴を設定しました。

小物業し

イに収納できます。

●4本差し(D-4S) 定価¥54.000 ■サイズ/W310×D139×H624mm ■重量/6.9kg

■収納本数/4本+3本(小刀)

■殺菌ランプ/GL-10

業界初の新機能満載!! 包丁殺菌庫

最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可


飛沫対策ツールを導入し従業員とお客様を守り、 いわゆる三密をコントロール!


簡易組み立て飛沫パーテーション

厚みのあるアクリル板が高級感を演出ホテルや銀行の受付などに最適。



厚み5m 脚スタンド 組立誘単 窓あり/なし






卓上型対面飛沫ガード

開口部が広く書類の確認や受け渡しが可能。対面での商談や打ち合わせの際に便利。







オープン価格 ■材質/スタンド:スチール、マグネットベース、ステンレスプレート

飛沫対策パーテーション





卓上タイプ





Rb下げタイプ 開口部の設定が簡単で書類や物品の受け渡しが多い場合に便利。




組立簡単


適応箇所:天井高3m以下 ※スプリンクラーや排煙装置の切げになって いないかどうかど確認ください。 専別注サイズ製作可能です。 (サイズによりできない場合もございます。)








スタンドタイプ 床に直接置くタイプ(自立式) 高さ調整可能な伸縮タイプ 教質塩ビシート ₩#0.5m





カウンターなどの天板に固定するタイプ

●この誌面に掲載されている商品の価格には消費税は含まれておりません。

●本体を水洗いしないでください。高電圧の電気部品を使用しているため感電の

●ランプおよび本体反射板は汚れると殺菌効果が低下します。定期的に清掃し

●ランプはおよそ半年を目安に交換してください。(100時間点灯後の出力の

超えたランプは点灯していても殺菌に十分な紫外線量が見込めません。

80%まで減退する時間が定格寿命とするメーカーが多いです。)定格寿命を